



SHFN 85 NK-45 G1/4-AG

Vantuz SHFN (elastomer parça + bağlantı nipeli) monte edilmiş olarak teslim edilir.
Montaj şunlardan oluşur:

- SHF tipi vantuz - elastomer parça, çeşitli çaplarda mevcuttur
- SA-NIP tipi bağlantı nipeli - çeşitli dişlerle mevcuttur
- İsteğe bağlı ürün ilavesi: sızdırmazlık halkası ve dokunmatik valf

Mevcut yedek parçalar: vantuz SHF, bağlantı nipeli SA-NIP ve RED-NIP, sızdırmazlık halkası, dokunmatik valf
Mevcut aksesuarlar: filtre süzgeci (elek, yuvarlak)


Teknik veriler

Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Doğal Kauçuk NK
Malzeme sertliği [Shore A]	45,0 Shore A
Boyut	85,00
Bağlantı	G1/4-AG
Meme ucu malzemesi	Alüminyum

Tasarım verileri

Attribute	Value
Yükseklik H	26,20 mm
Nominal çap dn	4,40 mm
d2	62,0 mm
Diş G1	G1/4"-M
Diş uzunluğu LG1	11,0 mm
Anahtar boyutu SW1	17,0 mm
Yay stroku Z	4,0 mm
Çap Ds	85,0 mm
Çap Dmax(S)	89,0 mm

Not: DIN ISO 3302-1 M3 uyarınca elastomer parçalar için kabul edilebilir boyut toleransları



Tasarım verileri SHFN 85 NK-45 G1/4-AG

Art.-Nr.: 10.01.01.11775

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Doğal Kauçuk NK
Hortum çapı (tavsiye edilen) d	6,0 mm
İş parçası yarıçapı dak (dışbükey)	176,0 mm
Emme kuvveti (-600mbar)	300,00 N
Ağırlık	44,50 g
Yanal kuvvet	210,0 N
Cilt	25,000 cm ³
Boyut	85,00
Emme kuvveti d2	175,00 N
Körük Sayısı	0,0
Ürün ailesi	SHFN

Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and even workpiece surface - they do not include a safety factor Pull-off force: The pull-off force of the versions made of natural rubber is reduced by about 40% Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

**Further documentation**

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.01.11775

**Sipariş Verisi Aksesuarlar 10.01.01.11775**

Typ	Ürün numarası
Elek, yuvarlak	SIEB 15x0.8 MS-A2 0.103/0.07
	10.07.01.00211

**Sipariş Verisi Yedek Parça 10.01.01.11775**

Typ	Ürün numarası
Vantuz bağlantı nipel	SA-NIP N041 G1/4-AG DN440
Düz vantuz (yuvarlak)	SHF 85 NK-45 N041
	10.01.01.11772
	10.01.01.11773

WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.11775