

Ventosa piatta (tonda)

SGPN 20 SI-50 G1/8-AG

Art.-Nr.: 10.01.01.11984




SGPN 20 SI-50 G1/8-AG

La ventosa SGPN (parte in elastomero + nipplo di connessione) viene fornita non montata. La fornitura è costituita da:

- Ventosa del tipo SGP – parte in elastomero, disponibile in diversi diametri e materiali
- Nipplo di connessione del tipo SA-NIP – disponibile con diverse filettature

Parti di ricambio disponibili: ventosa SGP, nipplo di connessione SA-NIP



Dati di costruzione SGPN 20 SI-50 G1/8-AG

Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Silicone SI
Durezza del materiale [Shore A]	50,0 Shore A
Misura	20,00
Caratteristiche del materiale	FDA
Attacco del vuoto	G1/8"-AG
Materiale del nipplo	Alluminio

Dati di costruzione

Attributo	Valore
Altezza H	16,40 mm
Diametro nominale dn	3,50 mm
Filettatura G1	G1/8"-AG
Lunghezza della filettatura LG1	7,5 mm
Misura della chiave SW1	14,0 mm
Freccia elastica Z	1,5 mm
Diametro Ds	20,0 mm
Diametro Dmax(S)	22,0 mm

Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3



Ventosa piatta (tonda)

SGPN 20 SI-50 G1/8-AG



Art.-Nr.: 10.01.01.11984



Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Silicone SI
Durezza del materiale [Shore A]	50,0 Shore A
Diametro interno del tubo (raccomandato) d	2,0 mm
Forza di presa (-600 mbar)	8,50 N
Peso	5,6 g
Volume	0,600 cm ³
Misura	20,00
Numero di pieghe	0,0
Famiglia di prodotti	SGPN

Nota: Forza di presa: I valori della forza di presa sono valori teorici con un vuoto di -0,6 bar e una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - sono specificati senza fattori di sicurezza. Diametro interno del tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile raccomandato si riferisce a un tubo di lunghezza pari a circa 2 m.



Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.01.01.11984



Dati di ordinazione pezzi di ricambio 10.01.01.11984

Typ	Numero articolo
Nipplo di collegamento ventosa	10.01.06.05735



Dati di ordinazione pezzi soggetti a usura 10.01.01.11984

Typ	Numero articolo
Aspiratore piatto (tondo)	10.01.01.11571

