



SHF 210 NK-45 G1/2-IG

Teknik veriler


Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Doğal Kauçuk NK
Malzeme sertliği [Shore A]	45,0 Shore A
Boyut	210,00
Bağlantı	G1/2"-F

Vakum plakası SHF (sızdırmazlık halkası + destek plakası) monte edilmiş olarak teslim edilir. Montaj şunlardan oluşur:

- DR-SHF tipi sızdırmazlık halkası - elastomer parça, çeşitli çaplarda mevcuttur
- Alüminyum destek plakası - çeşitli dişlerle mevcuttur

Mevcut yedek parçalar: sızdırmazlık halkası DR-SHF

Mevcut aksesuarlar: dokunmatik valf, filtre süzgeci



Tasarım verileri SHF 210 NK-45 G1/2-IG

Tasarım verileri

Attribute	Value
Uzunluk L2	52,80 mm
Yükseklik H	26,00 mm
d2	170,0 mm
Diş G1	G1/2"-F
Diş uzunluğu LG1	14,0 mm
Diş G2	G1/4"-F
Diş uzunluğu LG2	12,8 mm
Delik boyutu d3	134,0 mm
Yay stroku Z	6,0 mm
Çap Ds	210,0 mm
Çap Dmax(S)	218,0 mm

Not: DIN ISO 3302-1 M3 uyarınca elastomer parçalar için kabul edilebilir boyut toleransları



Art.-Nr.: 10.01.01.11814

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Doğal Kauçuk NK
Malzeme sertliği [Shore A]	45,0 Shore A
Hortum çapı (tavsiye edilen) d	12,0 mm
İş parçası yarıçapı dak (dışbükey)	885,0 mm
Emme kuvveti (-600mbar)	1.770,00 N
Ağırlık	1.120,50 g
Cilt	223,800 cm ³
Boyut	210,00
Emme kuvveti d2	1.160,00 N
Körük Sayısı	0,0
Ürün ailesi	SHF

Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and even workpiece surface - they do not include a safety factor Pull-off force: The pull-off force of the versions made of natural rubber is reduced by about 40% Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

**Further documentation**

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.01.11814

**Sipariş Verisi Aksesuarlar 10.01.01.11814**

Typ	Ürün numarası
Temas Valfi	TV G1/4-AG 13
Elek, yuvarlak	SIEB 19.5x1 MS 100
Elek, yuvarlak	SIEB 27x1 MS-A2 130 0.13/0.06
Koruma Kapakları	PC 200

**Sipariş Verisi Yedek Parça 10.01.01.11814**

Typ	Ürün numarası
SHF vakum plakası için sızdırmazlık halkası	DR-SHF 210 NK-45

