

SGF 400 EPDM-55 G1/2-IG

Teknik veriler


Attribute	Value
Vantuz malzemesi	EPDM
Malzeme sertliği [Shore A]	55.0 Shore A
Boyut	400.00
Bağlantı	G1/2"-F

Vakum plakası SGF (sızdırmazlık halkası + destek plakası) monte edilmiş olarak teslim edilir. Montaj şunlardan oluşur:

- DR-SGF tipi sızdırmazlık halkası - elastomer parça, çeşitli çaplarda mevcuttur
- Alüminyum destek plakası - çeşitli dişlerle mevcuttur

Mevcut yedek parçalar: DR-SGF tipi sızdırmazlık halkası

Mevcut aksesuarlar: dokunmatik valf, filtre süzgeci (elek, yuvarlak)



Tasarım verileri SGF 400 EPDM-55 G1/2-IG

Tasarım verileri

Attribute	Value
Uzunluk L2	76.00 mm
Yükseklik H	22.30 mm
d2	372.3 mm
Diş G1	G1/2"-F
Diş uzunluğu LG1	14.5 mm
Diş G2	G1/4"-F
Diş uzunluğu LG2	14.5 mm
Diş uzunluğu LG3	12.0 mm
Delik boyutu d3	170.0 mm
Dmk	58.3 mm

Not: DIN ISO 3302-1 M3 uyarınca elastomer parçalar için kabul edilebilir boyut toleransları

Art.-Nr.: 10.01.01.12478

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Vantuz malzemesi	EPDM
Malzeme sertliği [Shore A]	55.0 Shore A
Hortum çapı (tavsiye edilen) d	12.0 mm
İş parçası yarıçapı dak (dışbükey)	13500.0 mm
Emme kuvveti (-600mbar)	7530.00 N
Ağırlık	2600.0 g
Cilt	559.522 cm ³
Boyut	400.00
Emme kuvveti d2	6520.00 N
Körük Sayısı	0.0
Ürün ailesi	SGF

Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and even workpiece surface - they do not include a safety factor Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

**Further documentation**

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.01.12478

**Sipariş Verisi Aksesuarlar 10.01.01.12478**

Typ	Ürün numarası
Elek, yuvarlak	SIEB 27x1 MS-A2 100 0.1/0.06
Temas Valfi	TV G1/4-AG 13
Koruma Kapakları	PC 400
Flexolink HD	FLK-HD G3/8-AG
Flexolink HD	FLK-HD G1/4-IG
Flexolink HD	FLK-HD G1/2-IG
Vantuz kapağı	SU 360

**Sipariş Verisi Yedek Parça 10.01.01.12478**

Typ	Ürün numarası
Bileziksiz sızdırmazlık vidası	VRS-S G1/4-AG

WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.12478