

Art.-Nr.: 10.01.01.12653

**Dati tecnici**


Attributo	Valore
Materiale	Alluminio
Forma	Flusso elevato
Attacco aria compressa	G1/8"-IG
Diametro	40,0 mm

SBS 40 HF G1/8-IG AL

La ventosa flottante SBS viene fornita montata. Il prodotto è costituito da:

- Ventosa flottante del tipo SBS – disponibile in diversi diametri
- Tampone in elastomero di materiale HT1
- Complementi del prodotto (opzionale): sostegno centrale

Parti di ricambio disponibili: Tampone in elastomero, anello di attrito



Dati di costruzione SBS 40 HF G1/8-IG AL

Dati di costruzione


Attributo	Valore
Larghezza B	41,00 mm
Altezza H1	17,40 mm
Altezza H	17,00 mm
Diametro esterno D	40,00 mm
Filettatura G1	G1/8"-IG
Lunghezza della filettatura LG1	5,0 mm
Filettatura G2	M4-IG
Lunghezza della filettatura LG2	6,0 mm
Lunghezza della filettatura LG3	6,0 mm
Griglia forata X1	32,0 mm

Art.-Nr.: 10.01.01.12653


**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Peso	51,0 g
Consumo d'aria [l/min]	190,0 l/min
Consumo d'aria	11,400 m ³ /h
Forza di presa	10,5 N
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar]	1,0 ... 6,0 bar
Famiglia di prodotti	SBS

Nota: Forza di presa: I valori indicati si riferiscono a una pressione di esercizio di 5 bar, misurata su un pezzo poroso. A seconda delle caratteristiche del pezzo, i valori effettivi possono divergere da quelli indicati.

**Dati sulle prestazioni**

Consumo d'aria



Forza di presa

**Consumo d'aria**

Typ	2	3	4	5	6
SBS 20...40 HF	65	85	110	140	170
SBS 60 HF	110	150	180	220	250
SBS 100/120 HF	205	280	350	420	490



Ventosa in sospensione

SBS 40 HF G1/8-IG AL



Art.-Nr.: 10.01.01.12653



Forza di presa

Typ	1	2	3	4	5	6
SBS 20 HF	0.50	1.00	2.00	2.70	3.30	4.00
SBS 30 HF	1.00	2.30	3.00	4.00	5.00	5.50
SBS 40 HF	3.00	5.10	7.80	10.00	11.00	12.00



Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.01.01.12653



Dati per l'ordine di parti di ricambio 10.01.01.12653

Typ		codice articolo
Superficie d'attrito (pinze spec.)	REIB-FL SBS HT1-60	10.01.01.12593



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.12653