



SHFN 70 NK-45 G1/4-IG E

Vantuz SHFN (elastomer parça + bağlantı nipeli) monte edilmiş olarak teslim edilir.
Montaj şunlardan oluşur:

- SHF tipi vantuz - elastomer parça, çeşitli çaplarda mevcuttur
- SA-NIP tipi bağlantı nipeli - çeşitli dişlerle mevcuttur
- İsteğe bağlı ürün ilavesi: sızdırmazlık halkası ve dokunmatik valf

Mevcut yedek parçalar: vantuz SHF, bağlantı nipeli SA-NIP ve RED-NIP, sızdırmazlık halkası, dokunmatik valf
Mevcut aksesuarlar: filtre süzgeci (elek, yuvarlak)


Teknik veriler

Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Doğal Kauçuk NK
Malzeme sertliği [Shore A]	45,0 Shore A
Boyut	70,00
Bağlantı	G1/4-IG
Tip	E

Tasarım verileri

Attribute	Value
Yükseklik H	37,20 mm
Nominal çap dn	4,40 mm
d2	48,0 mm
Diş G1	G1/4"-F
Diş uzunluğu LG1	12,4 mm
Anahtar boyutu SW1	17,0 mm
Yay stroku Z	4,0 mm
Çap Ds	70,0 mm
Çap Dmax(S)	74,0 mm

Not: DIN ISO 3302-1 M3 uyarınca elastomer parçalar için kabul edilebilir boyut toleransları



Tasarım verileri SHFN 70 NK-45 G1/4-IG E

Art.-Nr.: 10.01.01.12216

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Doğal Kauçuk NK
Hortum çapı (tavsiye edilen) d	6,0 mm
İş parçası yarıçapı dak (dışbükey)	95,0 mm
Emme kuvveti (-600mbar)	200,00 N
Ağırlık	62,00 g
Yanal kuvvet	145,0 N
Cilt	16,000 cm ³
Boyut	70,00
Emme kuvveti d2	100,00 N
Körük Sayısı	0,0
Ürün ailesi	SHFN

Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and even workpiece surface - they do not include a safety factor Pull-off force: The pull-off force of the versions made of natural rubber is reduced by about 40% Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

**Further documentation**

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.01.12216

**Sipariş Verisi Aksesuarlar 10.01.01.12216**

Typ	Ürün numarası
Elek, yuvarlak	SIEB 14.5x1 MS-A2 0.103/0.15
	10.05.03.00023

**Sipariş Verisi Yedek Parça 10.01.01.12216**

Typ	Ürün numarası
Vantuz bağlantı nipel	SA-NIP N009 G1/4-IG DN440
Düz vantuz (yuvarlak)	SHF 70 NK-45 M10x1.25-IG E
	10.01.01.12192
	10.01.01.12165

WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.12216