

Art.-Nr.: 10.01.01.12777

**Dati tecnici**


Materiale	Alluminio
Funzione supplementare ventosa	Sostegno centrale
Forma	Flusso normale
Attacco aria compressa	G1/8"-IG
Diametro	60,0 mm

SBS 60 SF G1/8-IG CS AL

La ventosa flottante SBS viene fornita montata. Il prodotto è costituito da:

- Ventosa flottante del tipo SBS – disponibile in diversi diametri
- Tampone in elastomero di materiale HT1
- Complementi del prodotto (opzionale): sostegno centrale

Parti di ricambio disponibili: Tampone in elastomero, anello di attrito

**Dati di costruzione**

Larghezza B	61,60 mm
Altezza H1	17,40 mm
Altezza H	17,00 mm
Diametro esterno D	60,00 mm
Filettatura G1	G1/8"-IG
Lunghezza della filettatura LG1	5,0 mm
Filettatura G2	M4-IG
Lunghezza della filettatura LG2	6,0 mm
Lunghezza della filettatura LG3	6,0 mm
Griglia forata X1	45,0 mm
Filettatura G3	G1/8"-IG

Dati di costruzione SBS 60 SF G1/8-IG CS AL




Art.-Nr.: 10.01.01.12777


**Dati tecnici**

Peso	120,00 g
Consumo d'aria [l/min]	150,0 l/min
Consumo d'aria	9,000 m ³ /h
Forza di presa	13,0 N
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar]	1,0 ... 6,0 bar
Famiglia di prodotti	SBS

Nota: Forza di presa: I valori indicati si riferiscono a una pressione di esercizio di 5 bar, misurata su un pezzo poroso. A seconda delle caratteristiche del pezzo, i valori effettivi possono divergere da quelli indicati.

**Dati sulle prestazioni**

Consumo d'aria



Forza di presa

**Consumo d'aria**

Typ	2	3	4	5	6
SBS 10 SF	39.50	53.50	67.50	81.50	96.50
SBS 20...40 SF	50.00	70.00	85.00	100.00	125.00
SBS 60 SF	80.00	105.00	130.00	150.00	175.00
SBS 100/120 SF	110.00	150.00	190.00	225.00	260.00



Art.-Nr.: 10.01.01.12777

**Forza di presa**

Typ	1	2	3	4	5	6
SBS 60 SF	2.50	6.00	9.00	11.50	14.00	16.00
SBS 100 SF	8.00	18.00	29.00	38.00	46.00	51.00
SBS 120 SF	28.00	50.00	67.00	78.00	90.00	98.00

**Dati di ordinazione pezzi di ricambio 10.01.01.12777**

Typ	Numero articolo
Superficie d'attrito (pinze spec.)	REIB-FL SBS HT1-60 10.01.01.12593
Superficie d'attrito (pinze spec.)	REIB-FL SBS HT1-60 10.01.01.12780

