

Art.-Nr.: 10.01.01.12636



Технические данные


Attribute	Value
Материал	алюминий
Форма	Стандартный расход
Подсоединение сжатого воздуха	M5-F
Диаметр	30,0 mm

SBS 30 SF M5-IG AL

Плавающая присоска SBS поставляется в сборе. Сборка состоит из:

- Плавающая присоска типа SBS — доступна в различных диаметрах
- Эластомерный буфер из материала НТ1
- Опциональное добавление продукта: центральная опора

Доступные запасные части: резиновый буфер, фрикционное кольцо



Конструктивные данные SBS 30 SF M5-IG AL

Конструктивные данные

Attribute	Value
Ширина B	32,00 mm
Высота H1	17,50 mm
Высота H	17,00 mm
Наружный диаметр D	30,00 mm
Резьба G1	M5-F
Длина резьбы LG1	5,0 mm
Резьба G2	M4-F
Длина резьбы LG2	6,0 mm
Длина резьбы LG3	6,0 mm
Форма отверстия X1	22,0 mm



Art.-Nr.: 10.01.01.12636




Технические данные

Attribute	Value
Вес	30,5 g
Потребление воздуха [л/мин]	100,0 l/min
Потребление воздуха	6,000 m³/h
Сила удержания	4,0 N
Диапазон давления (рабочее давление) [бар]	1,0 ... 6,0 бар
Семейство продуктов	SBS


Note: Air consumption: The values provided are based on an operating pressure of 5 bar, measured on a suction-tight workpiece. The actual values may differ depending on the properties of the workpiece.



Рабочие характеристики



Потребление воздуха



Сила удержания



Потребление воздуха

Тип	2	3	4	5	6
SBS 10 SF	39.50	53.50	67.50	81.50	96.50
SBS 20...40 SF	50.00	70.00	85.00	100.00	125.00
SBS 60 SF	80.00	105.00	130.00	150.00	175.00
SBS 100/120 SF	110.00	150.00	190.00	225.00	260.00



Art.-Nr.: 10.01.01.12636



Сила удержания

Тип	1	2	3	4	5	6
SBS 10 SF	0.45	0.75	0.95	1.20	1.45	1.50
SBS 20 SF	0.80	1.30	1.60	2.00	2.30	2.50
SBS 30 SF	2.00	2.30	2.70	3.50	4.30	4.90
SBS 40 SF	2.20	3.80	4.70	5.50	7.00	7.50

**Further documentation**CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.01.12636**Данные для заказа Запасные части 10.01.01.12636**

Тип	Количество предметов
Поверхность трения (для спец. захватов)	REIB-FL SBS HT1-60 10.01.01.12585

**Данные для заказа Износостойкие части 10.01.01.12636**

Тип	Количество предметов
Поверхность трения (для спец. захватов)	REIB-FL SBS HT1-60 10.01.01.12585

WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.12636