


Vakum plakası (yuvarlak)

SGF 200 HT1-60 G1/2-IG



Art.-Nr.: 10.01.01.12893



Teknik veriler

Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Yüksek sıcaklık malzemesi HT1
Malzeme sertliği [Shore A]	60,0 Shore A
Boyut	200,00
Bağlantı	G1/2"-F

SGF 200 HT1-60 G1/2-IG

Vakum plakası SGF (sızdırmazlık halkası + destek plakası) monte edilmiş olarak teslim edilir. Montaj şunlardan oluşur:


- DR-SGF tipi sızdırmazlık halkası - elastomer parça, çeşitli çaplarda mevcuttur
- Alüminyum destek plakası - çeşitli dişlerle mevcuttur

Mevcut yedek parçalar: DR-SGF tipi sızdırmazlık halkası

Mevcut aksesuarlar: dokunmatik valf, filtre süzgeci (elek, yuvarlak)



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.12893

**Tasarım verileri**

Attribute	Value
Uzunluk L2	52,80 mm
Yükseklik H	22,00 mm
d2	185,0 mm
Diş G1	G1/2"-F
Diş uzunluğu LG1	14,0 mm
Diş G2	G1/4"-F
Diş uzunluğu LG2	14,0 mm
Delik boyutu d3	134,0 mm
Dmk	58,3 mm
Yay stroku Z	3,6 mm
Çap Ds	206,0 mm
Diş uzunluğu LG4	10,5 mm
Çap Dmax(S)	213,0 mm
Diş G4	M6-F

Not: DIN ISO 3302-1 M3 uyarınca elastomer parçalar için kabul edilebilir boyut toleransları

Tasarım verileri SGF 200 HT1-60 G1/2-IG

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Yüksek sıcaklık malzemesi HT1
Malzeme sertliği [Shore A]	60,0 Shore A
Hortum çapı (tavsiye edilen) d	12,0 mm
İş parçası yarıçapı dak (dışbükey)	3.500,0 mm
Emme kuvveti (-600mbar)	1.880,00 N
Ağırlık	1.030,00 g
Cilt	144,065 cm ³
Boyut	200,00
Emme kuvveti d2	1.610,00 N
Körük Sayısı	0,0
Ürün ailesi	SGF

Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and even workpiece surface - they do not include a safety factor Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

**Further documentation**

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.01.12893



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.12893

Vakum plakası (yuvarlak)

SGF 200 HT1-60 G1/2-IG



Art.-Nr.: 10.01.01.12893



Sipariş Verisi Aksesuarlar 10.01.01.12893

Typ	Ürün numarası
Elek, yuvarlak	SIEB 27x1 MS-A2 130 0.13/0.06
Temas Valfi	TV G1/4-AG 13
Koruma Kapakları	PC 200
Vantuz kapağı	SU 210
Flexolink HD	FLK-HD G3/8-AG
Flexolink HD	FLK-HD G1/4-IG
Flexolink HD	FLK-HD G1/2-IG



Sipariş Verisi Yedek Parça 10.01.01.12893

Typ	Ürün numarası
Bileziksiz sızdırmazlık vidası	VRS-S G1/4-AG
SGF vakum plakası için sızdırmazlık halkası	DR-SGF 200 HT1-60



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.12893