




SGF 125 HT1-60 G3/8-IG

La placa de ventosa SGF (junta anular + placa soporte) se suministra montada. El producto se compone de:

- Junta anular del tipo DR-SGF – pieza elastomérica, disponible en diversos diámetros
- Placa soporte de aluminio con diversas roscas

Repuestos disponibles: junta anular DR-SGF

Accesorios disponibles: válvula palpadora, tamiz redondo



Datos de diseño SGF 125 HT1-60 G3/8-IG

### Datos técnicos

Atributo	Valor
Material de ventosa	Material de alta temperatura HT1
Dureza del material [Shore A]	60,0 Shore A
Tamaño	125,00
Conexión	G3/8"-HE

### Datos de diseño

Atributo	Valor
Longitud L2	26,50 mm
Altura H	21,40 mm
d2	100,0 mm
Rosca G1	G3/8"-HE
Longitud de rosca LG1	14,0 mm
Rosca G2	G1/4"-HE
Longitud de rosca LG2	14,0 mm
Tamaño del orificio d3	70,0 mm
Recorrido de resorte Z	3,0 mm
Diámetro Ds	123,0 mm

Nota: Tolerancias dimensionales permitidas para las piezas de elastómero según DIN ISO 3302-1 M3



Art.-Nr.: 10.01.01.13205

**Datos técnicos**

Atributo	Valor
Material de ventosa	Material de alta temperatura HT1
Dureza del material [Shore A]	60,0 Shore A
Diámetro interior del tubo flexible (recomendado) d	9,0 mm
Radio de la pieza mín. (convexo)	1.500,0 mm
Fuerza de aspiración (-600 mbar)	730,00 N
Peso	290,00 g
Volumen	43,784 cm <sup>3</sup>
Tamaño	125,00
Fuerza de aspiración d2	470,00 N
Número de pliegues	0,0
Familia de productos	SGF

Nota: Fuerza de aspiración: Las fuerzas de aspiración indicadas son valores teóricos con un vacío de -0,6 bar y una superficie de la pieza seca, lisa y uniforme - no incluyen factor de seguridad. Diámetro de la manguera: El diámetro del tubo flexible recomendado se refiere a una longitud de tubo flexible de 2 m aprox.

**Documentación adicional**

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: [www.schmalz.com/10.01.01.13205](http://www.schmalz.com/10.01.01.13205)

**Datos de pedido accesorios 10.01.01.13205**

Typ	Número de artículo
Válvula palpadora	10.05.10.00061
Tamiz redondo	10.07.01.00215
Fundas protectoras	10.01.01.13086
Funda para ventosa	10.01.01.12437
Flexolink HD	10.07.06.00235
Flexolink HD	10.07.06.00241
Flexolink HD	10.07.06.00242

**Datos de pedido piezas de recambio 10.01.01.13205**

Typ	Número de artículo
Tornillo de cierre sin reborde	10.08.06.00048
Junta anular p. placa ventosa SGF	10.01.01.12890

[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.13205](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.13205)