


Art.-Nr.: 10.01.01.13243



## 技術資料

| 属性           | 価値           |
|--------------|--------------|
| 真空パッドの材質     | エラストドゥールED   |
| 材質の硬度 [ショアA] | 65.0 Shore A |
| サイズ          | 25.00        |
| スレッドG1       | G1/8"-F      |


SPF 25 ED-65 G1/8-IG

フラット真空パッド SPFは、パッドにネジが取り付けられた状態で納品されます。以下の製品で構成されます。

- フラット真空パッド SPF: ゴム部分、様々なサイズをラインアップ
- 接続ニップル (取付ネジ) SC: 様々なネジ径をラインアップ

スペアパーツ: 真空パッド SPF、接続ニップル SC

アクセサリ: フィルターメッシュ (簡易フィルタ)



## デザインデータ

| 属性          | 価値       |
|-------------|----------|
| 高さ H        | 25.00 mm |
| 呼び径 dn      | 4.10 mm  |
| スレッドG1      | G1/8"-F  |
| グリップの長さ LG1 | 8.0 mm   |
| スパナサイズ SW1  | 14.0 mm  |
| スプリングストロークZ | 2.0 mm   |
| 径 Ds        | 26.4 mm  |
| 径 Dmax(S)   | 28.0 mm  |

※ゴム部品の許容寸法公差は、DIN ISO 3302-1 M3に準拠します。

デザインデータ SPF 25 ED-65 G1/8-IG



# フラット真空吸着パッド SPF 25 ED-65 G1/8-IG



Art.-Nr.: 10.01.01.13243

## 技術資料

| 属性             | 値                     |
|----------------|-----------------------|
| 真空パッドの材質       | エラストドゥールED            |
| 材質の硬度 [ショアA]   | 65.0 Shore A          |
| ホース径 (推奨) d    | 4.0 mm                |
| 最小ワーク半径 (凸部)   | 30.0 mm               |
| 離脱力            | 27.10 N               |
| 吸着力 (-600mbar) | 22.70 N               |
| 質量             | 7.3 g                 |
| 水平方向の力         | 17.0 N                |
| ボリューム          | 1.700 cm <sup>3</sup> |
| サイズ            | 25.00                 |
| 折りたたみ式本数       | 0.0                   |
| 製品ファミリー        | SPF                   |

注記：吸着力：規定の吸着力は、-0.6 barの真空で、ワーク表面が乾燥し、平滑で均一な状態での理論値であり、安全係数は含まれていません：ホース径：推奨ホース径はホース長さ約2mでの値です。

## その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：[www.schmalz.co.jp/10.01.01.13243](http://www.schmalz.co.jp/10.01.01.13243)

## データアクセサリを注文する 10.01.01.13243

| Typ       | 製品コード                         |
|-----------|-------------------------------|
| ふりいラウンド   | SIEB 11x1 MS-A2 280 0.28/0.16 |
| 真空パッド用カバー | SU 25                         |

## スペアパーツの注文データ 10.01.01.13243

| Typ       | 製品コード          |
|-----------|----------------|
| シュマルツコネクタ | SC 040 G1/8-IG |

## 摩耗部品の注文データ 10.01.01.13243

| Typ         | 製品コード              |
|-------------|--------------------|
| フラット真空吸着パッド | SPF 25 ED-65 SC040 |