


Art.-Nr.: 10.01.01.13244



Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	Эластодур ED
Твердость материала [Shore A]	65,0 Shore A
размер	30,00
Резьба G1	G1/8"-M


SPF 30 ED-65 G1/8-AG

Присоска SPF (эластомерная часть + соединительный элемент) поставляется в сборе. Сборка состоит из:

- Присоска типа SPF – эластомерная деталь, поставляемая в различных диаметрах
- Соединительный элемент типа SC – поставляется с различной резьбой

Доступные запасные части: присоска SPF, соединитель Schmalz

Доступные аксессуары: сетчатый фильтр (сетка, круглая)



Конструктивные данные

Attribute	Value
Высота H	18,00 mm
Номинальный диаметр dn	4,10 mm
Резьба G1	G1/8"-M
Длина резьбы LG1	7,5 mm
Размер гаечного ключа SW1	14,0 mm
Ход пружины Z	2,5 mm
Диаметр Ds	31,4 mm
Диаметр Dmax(S)	33,6 mm

Примечание: Допустимые допуски размеров для деталей из эластомера в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3

Конструктивные данные SPF 30 ED-65 G1/8-AG



Art.-Nr.: 10.01.01.13244



Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	Эластодур ED
Твердость материала [Shore A]	65,0 Shore A
Внутренний диаметр шланга (реком.) d	6,0 mm
Радиус заготовки мин. (выпуклый)	35,0 mm
Сила отрыва	35,30 N
Всасывающая сила (-600 мбар)	29,50 N
Вес	7,5 g
Поперечная сила	22,5 N
Объем	2,531 cm ³
размер	30,00
Количество складок	0,0
Семейство продуктов	SPF

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.01.13244



Данные для заказа Аксессуары 10.01.01.13244

Тип		Количество предметов
Сетчатый фильтр, круглые	SIEB 11x1 MS-A2 280 0.28/0.16	10.07.01.00309
Чехол присоски	SU 30	10.01.01.12889



Данные для заказа Запасные части 10.01.01.13244

Тип		Количество предметов
Соединитель Schmalz	SC 040 G1/8-AG	10.01.06.02490



Данные для заказа Износостойкие части 10.01.01.13244

Тип		Количество предметов
Плоская присоска (круглая)	SPF 30 ED-65 SC040	10.01.01.12372

