


Art.-Nr.: 10.01.01.13246



Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	Эластодур ED
Твердость материала [Shore A]	65,0 Shore A
размер	40,00
Резьба G1	G1/4"-M


SPF 40 ED-65 G1/4-AG

Присоска SPF (эластомерная часть + соединительный элемент) поставляется в сборе. Сборка состоит из:

- Присоска типа SPF – эластомерная деталь, поставляемая в различных диаметрах
- Соединительный элемент типа SC – поставляется с различной резьбой

Доступные запасные части: присоска SPF, соединитель Schmalz

Доступные аксессуары: сетчатый фильтр (сетка, круглая)



Конструктивные данные

Attribute	Value
Высота H	22,20 mm
Номинальный диаметр dn	6,10 mm
Резьба G1	G1/4"-M
Длина резьбы LG1	10,0 mm
Размер гаечного ключа SW1	17,0 mm
Ход пружины Z	2,5 mm
Диаметр Ds	41,4 mm
Диаметр Dmax(S)	43,7 mm

Примечание: Допустимые допуски размеров для деталей из эластомера в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3

Конструктивные данные SPF 40 ED-65 G1/4-AG



Art.-Nr.: 10.01.01.13246



Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	Эластодур ED
Твердость материала [Shore A]	65,0 Shore A
Внутренний диаметр шланга (реком.) d	6,0 mm
Радиус заготовки мин. (выпуклый)	70,0 mm
Сила отрыва	62,50 N
Всасывающая сила (-600 мбар)	49,50 N
Вес	18,8 g
Поперечная сила	25,0 N
Объем	5,091 cm ³
размер	40,00
Количество складок	0,0
Семейство продуктов	SPF

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.01.13246



Данные для заказа Аксессуары 10.01.01.13246

Тип		Количество предметов
Сетчатый фильтр, круглые	SIEB 17.5x0.8 MS-A2 280 0.28/0.16	10.07.01.00308
Чехол присоски	SU 40	10.01.01.12856
Дросселирование	SC-SW 60 6	10.05.04.00096
Дросселирование	SC-SW 80 6	10.05.04.00097
Дросселирование	SC-SW 100 6	10.05.04.00098
Дросселирование	SC-SW 120 6	10.05.04.00099
Дросселирование	SC-SW 200 6	10.05.04.00100
Дросселирование	SC-SW 240 6	10.05.04.00101



Данные для заказа Запасные части 10.01.01.13246

Тип		Количество предметов
Соединитель Schmalz	SC 050 G1/4-AG MOD	10.01.06.02487



Плоская присоска (круглая)

SPF 40 ED-65 G1/4-AG



Art.-Nr.: 10.01.01.13246



Данные для заказа Износостойкие части **10.01.01.13246**

Тип		Количество предметов
Плоская присоска (круглая)	SPF 40 ED-65 SC050	10.01.01.12373



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.13246