




SPF 60 ED-65 G1/4-IG

La ventosa SPF (parte in elastomero + elemento di collegamento) viene fornita montata. Il prodotto è costituito da:

- Ventosa del tipo SPF – parte in elastomero, disponibile in diversi diametri
- Elemento di collegamento del tipo SC – disponibile con diverse filettature

Parti di ricambio disponibili: ventosa SPF, Schmalz-Connector

Accessorio disponibili: filtro tondo



Dati di costruzione SPF 60 ED-65 G1/4-IG

Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Elastodur ED
Durezza del materiale [Shore A]	65,0 Shore A
Misura	60,00
Filettatura G1	G1/4"-IG

Dati di costruzione

Attributo	Valore
Altezza H	35,30 mm
Diametro nominale dn	6,10 mm
Filettatura G1	G1/4"-IG
Lunghezza della filettatura LG1	12,0 mm
Misura della chiave SW1	17,0 mm
Freccia elastica Z	5,1 mm
Diametro Ds	61,2 mm
Diametro Dmax(S)	65,0 mm

Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3

Art.-Nr.: 10.01.01.13251

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Elastodur ED
Durezza del materiale [Shore A]	65,0 Shore A
Diametro interno del tubo (raccomandato) d	6,0 mm
Raggio pezzo min. (convesso)	75,0 mm
Forza di strappo	135,00 N
Forza di presa (-600 mbar)	107,00 N
Peso	23,70 g
Forza laterale	65,0 N
Volume	12,669 cm ³
Misura	60,00
Numero di pieghe	0,0
Famiglia di prodotti	SPF

Nota: Forza di presa: I valori della forza di presa sono valori teorici con un vuoto di -0,6 bar e una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - sono specificati senza fattori di sicurezza. Diametro interno del tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile raccomandato si riferisce a un tubo di lunghezza pari a circa 2 m.

**Ulteriore documentazione**

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.01.01.13251

**Dati di ordinazione accessori 10.01.01.13251**

Typ		Numero articolo
Filtro tondo	SIEB 17.5x0.8 MS-A2 280 0.28/0.16	10.07.01.00308
Copertura per ventosa	SU 60	10.01.01.13585

**Dati di ordinazione pezzi di ricambio 10.01.01.13251**

Typ		Numero articolo
Schmalz-Connector	SC 050 G1/4-IG MOD	10.01.06.02488

**Dati di ordinazione pezzi soggetti a usura 10.01.01.13251**

Typ		Numero articolo
Aspiratore piatto (tondo)	SPF 60 ED-65 SC050	10.01.01.12896

