


Düz vantuz (yuvarlak)

## SFF 40 SI-55 G1/4-IG



Art.-Nr.: 10.01.01.14259




### Teknik veriler

| Attribute                  | Value        |
|----------------------------|--------------|
| Vantuz malzemesi           | Silikon SI   |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 55.0 Shore A |
| Boyut                      | 40.00        |
| Malzeme özellikleri        | FDA uyumlu   |

SFF 40 SI-55 G1/4-IG

Vantuz SFF / SFB1 (elastomer parça + bağlantı nipeli) monte edilmiş olarak teslim edilir.

Mevcut yedek parçalar: vantuz SFF / SFB1, bağlantı nipeli SC



### Tasarım verileri

| Attribute          | Value    |
|--------------------|----------|
| Yükseklik H        | 36.20 mm |
| Nominal çap dn     | 4.00 mm  |
| Diş uzunluğu LG1   | 12.0 mm  |
| Anahtar boyutu SW1 | 17.0 mm  |
| Yay stroku Z       | 2.7 mm   |
| Çap Ds             | 40.0 mm  |
| Çap Dmax(S)        | 42.0 mm  |
| Diş G1             | G1/4-IG  |

Tasarım verileri SFF 40 SI-55 G1/4-IG



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.14259](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.14259)

Düz vantuz (yuvarlak)

## SFF 40 SI-55 G1/4-IG



Art.-Nr.: 10.01.01.14259



### Teknik veriler

| Attribute                  | Value                 |
|----------------------------|-----------------------|
| Vantuz malzemesi           | Silikon SI            |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 55.0 Shore A          |
| Çekme kuvveti              | 47.40 N               |
| Emme kuvveti (-600mbar)    | 47.40 N               |
| Ağırlık                    | 17.3 g                |
| Cilt                       | 4.300 cm <sup>3</sup> |
| Boyut                      | 40.00                 |
| Körük Sayısı               | 0.0                   |
| Ürün ailesi                | SFF                   |

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



### Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: [www.schmalz.com/10.01.01.14259](http://www.schmalz.com/10.01.01.14259)



### Yedek parçalar için sipariş verileri 10.01.01.14259

| Typ                   | Ürün numarası        |
|-----------------------|----------------------|
| Düz vantuz (yuvarlak) | SFF 40 SI-55 SC050   |
| Schmalz-Konnektör     | SC 050 G1/4-IG SW410 |



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.14259](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.14259)