

Düz vantuz (yuvarlak)

## SUF 20 SI-55 SC030


Art.-Nr.: 10.01.01.13969



SUF 20 SI-55 SC030

### Teknik veriler

| Attribute                  | Value        |
|----------------------------|--------------|
| Vantuz malzemesi           | Silikon SI   |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 55,0 Shore A |
| Boyut                      | 20,00        |
| Malzeme özellikleri        | FDA uyumlu   |



Tasarım verileri SUF 20 SI-55 SC030

### Tasarım verileri

| Attribute    | Value   |
|--------------|---------|
| Yükseklik H2 | 4,30 mm |
| Yükseklik H  | 9,50 mm |
| Kafa çapı Dk | 12,5 mm |
| İç çap d1    | 7,3 mm  |
| İç çap d     | 5,30 mm |
| Yay stroku Z | 2,0 mm  |
| Çap Ds       | 20,0 mm |
| Yükseklik H3 | 5,80 mm |
| Çap Dmax(S)  | 22,8 mm |



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.13969](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.13969)

Düz vantuz (yuvarlak)

## SUF 20 SI-55 SC030



Art.-Nr.: 10.01.01.13969



### Teknik veriler

| Attribute                          | Value                 |
|------------------------------------|-----------------------|
| Vantuz malzemesi                   | Silikon SI            |
| Malzeme sertliği [Shore A]         | 55,0 Shore A          |
| İş parçası yarıçapı dak (dışbükey) | 20,0 mm               |
| Çekme kuvveti                      | 15,00 N               |
| Emme kuvveti (-600mbar)            | 15,00 N               |
| Ağırlık                            | 1,50 g                |
| Cilt                               | 0,500 cm <sup>3</sup> |
| Boyut                              | 20,00                 |
| Ürün ailesi                        | SUF                   |
| Arayüz meme ucu ailesi             | SC030                 |

Not: Vakum kuvveti: Vakum kuvveti değerleri -0,6 bar vakumda ve kuru, pürüzsüz ve eşit bir iş parçası yüzeyinde teorik değerlerdir - güvenlik faktörleri olmadan belirtilmiştir. Hortum iç çapı: Önerilen hortum çapı yaklaşık 2 m'lik bir hortum uzunluğunu ifade eder



### Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: [www.schmalz.com/10.01.01.13969](http://www.schmalz.com/10.01.01.13969)



### Sipariş Verisi Aksesuarlar 10.01.01.13969

| Typ                              | Ürün numarası  |
|----------------------------------|----------------|
| Schmalz-Konnektör SC 030 G1/8-AG | 10.01.06.04288 |
| Schmalz-Konnektör SC 030 G1/8-IG | 10.01.06.04307 |



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.13969](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.13969)