

Art.-Nr.: 10.01.01.14521



Datos técnicos

Atributo	Valor
Material de ventosa	Caucho nitrílico NBR
Dureza del material [Shore A]	60,0 Shore A
Tamaño	125,00
Superficie de ventosa	136 cm ²

SUF 125 NBR-60 G1/4-IG


La placa de ventosa SUF (junta anular + placa soporte) se suministra montada. El producto se compone de:

- Junta anular del tipo DR-SUF – pieza de elastómero, disponible en distintos diámetros
- Placa soporte en plástico reforzado con distintas roscas

Repuestos disponibles: Junta anular DR-SUF

Accesorios disponibles: Válvula palpadora TV, tamiz

Datos de diseño



Atributo	Valor
Longitud L2	22,00 mm
Altura H	29,00 mm
d2	98,0 mm
Rosca G1	G1/4"-HE
Longitud de rosca LG1	11,8 mm
Rosca G2	G1/8"-HE
Longitud de rosca LG2	9,5 mm
Recorrido de resorte Z	8,0 mm
Diámetro Ds	125,0 mm
Diámetro Dmax(S)	132,0 mm

Datos de diseño SUF 125 NBR-60 G1/4-IG



Art.-Nr.: 10.01.01.14521

**Datos técnicos**

Atributo	Valor
Material de ventosa	Caucho nitrílico NBR
Dureza del material [Shore A]	60,0 Shore A
Diámetro interior del tubo flexible (recomendado) d	9,0 mm
Radio de la pieza mín. (convexo)	250,0 mm
Fuerza de aspiración (-600 mbar)	730,00 N
Peso	193,0 g
Volumen	96,000 cm ³
Tamaño	125,00
Fuerza de aspiración d2	450,00 N
Familia de productos	SUF

Nota: Fuerza de aspiración: Los valores de la fuerza de aspiración son valores teóricos con un vacío de -0,6 bar y una superficie de la pieza seca, lisa y uniforme - se especifican sin factores de seguridad. Diámetro interior tubo flexible: El diámetro del tubo flexible recomendado se refiere a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m.

**Documentación adicional**

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.01.01.14521

**Pedir accesorios de datos 10.01.01.14521**

Typ		n
Tamiz redondo	SIEB 15x0.8 MS-A2 0.103/0.07	10.07.01.00211
Fundas protectoras	PC 150	10.01.01.13087
Válvula palpadora	TV G1/8-AG 10	10.05.10.00088

**Datos de pedido de piezas de recambio 10.01.01.14521**

Typ		n
Junta anular p. placa ventosa SUF	DR-SUF 125 NBR-60	10.01.01.14319

