

Art.-Nr.: 10.01.01.14522

**Технические данные**

Attribute	Value
Материал присоски	Нитрильный каучук NBR
Твердость материала [Shore A]	60,0 Shore A
размер	160,00
Площадь присоски	226 cm ²


SUF 160 NBR-60 G1/2-IG

Присоска SUF (уплотнительное кольцо + опорная плита) поставляется в собранном виде. Продукт состоит из:

- Уплотнительное кольцо типа DR-SUF - эластомерная деталь, в наличии с различными диаметрами
- Опорная плита из армированного пластика с различными резьбами

Доступные запасные части: Уплотнительное кольцо DR-SUF

Доступные аксессуары: сенсорный клапан телевизора, сетчатый фильтр

**Конструктивные данные**

Attribute	Value
Длина L2	32,50 mm
Высота H	30,00 mm
d2	130,0 mm
Резьба G1	G1/2"-F
Длина резьбы LG1	14,0 mm
Резьба G2	G1/4"-F
Длина резьбы LG2	11,8 mm
Длина резьбы LG3	11,1 mm
Dmk	66,5 mm
Ход пружины Z	9,0 mm

Конструктивные данные SUF 160 NBR-60 G1/2-IG



Art.-Nr.: 10.01.01.14522



Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	Нитрильный каучук NBR
Твердость материала [Shore A]	60,0 Shore A
Внутренний диаметр шланга (реком.) d	12,0 mm
Радиус заготовки мин. (выпуклый)	400,0 mm
Всасывающая сила (-600 мбар)	1.200,00 N
Вес	380,0 g
Объем	176,000 cm ³
размер	160,00
Всасывающая сила d2	790,00 N
Семейство продуктов	SUF

Примечание: Всасывающая сила: Указанные всасывающие силы являются теоретическими значениями при вакууме -0,6 бар и при гладкой, сухой и ровной поверхности заготовки - они не включают в себя фактор безопасности Диаметр шланга: Рекомендуемый диаметр шланга относится к длине шланга около 2 м.



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.01.14522



Данные для заказа Аксессуары 10.01.01.14522

Тип		Количество предметов
Сетчатый фильтр, круглые	SIEB 27x1 MS-A2 100 0.1/0.06	10.07.01.00110
Сетчатый фильтр, круглые	SIEB 15x0.8 MS-A2 0.103/0.07	10.07.01.00211
Защитный слой	PC 175	10.01.01.13088
Сенсорный клапан	TV G1/4-AG 12	10.05.10.00086



Данные для заказа Запасные части 10.01.01.14522

Тип		Количество предметов
Уплотнительное кольцо для всасывающей пластины SUF	DR-SUF 160 NBR-60	10.01.01.14327

