




FSTE M3-IG 5

Yaylı piston FSTE bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.



Tasarım verileri FSTE M3-IG 5

**Teknik veriler**

| Attribute               | Value   |
|-------------------------|---------|
| Yay stroku Z            | 5.0 mm  |
| Vantuz bağlantısı       | M3-F    |
| Vakum bağlantısı        | M3-F    |
| Tightening torque (max) | 10.0 Nm |

**Tasarım verileri**

| Attribute          | Value    |
|--------------------|----------|
| Yükseklik H2       | 15.00 mm |
| Yükseklik H        | 33.50 mm |
| Diş G1             | M3-F     |
| Diş uzunluğu LG1   | 3.8 mm   |
| Diş G2             | M3-F     |
| Diş uzunluğu LG2   | 6.0 mm   |
| Diş uzunluğu LG3   | 10.0 mm  |
| Anahtar boyutu SW1 | 10.0 mm  |
| Anahtar boyutu SW2 | 4.5 mm   |
| Yay stroku Z       | 5.0 mm   |

Art.-Nr.: 10.01.02.00613

**Teknik veriler**

| Attribute               | Value       |
|-------------------------|-------------|
| Yay kuvveti merkezi     | 2.98 N      |
| Yay oranı               | 0.596 N/mm  |
| Yay ön gerilimi         | 1.49 N      |
| Yatay yük               | 47.0 N      |
| Dikey yük               | 550.0 N     |
| Ağırlık                 | 9.0 g       |
| Çalışma sıcaklığı       | 0 ... 80 °C |
| Ürün ailesi             | FSTE        |
| Tightening torque (max) | 10.0 Nm     |

Note: Spring force: Referred to 50 % of operating stroke Vertical loading: Maximum static loading Horizontal stress: The specification of the horizontal stress refers to the lower edge of the plunger with extended spring. It is a maximum static stress and it impairs the spring compression and extension in horizontal position

**Further documentation**

CAD data and other documents relating to the article can be found at: [www.schmalz.com/10.01.02.00613](http://www.schmalz.com/10.01.02.00613)

**Veri aksesuarları sipariş edin 10.01.02.00613**

| Typ            | Ürün numarası   |
|----------------|-----------------|
| Hortum manşonu | ST M3-AG 2 MS-V |
|                | 10.08.03.00151  |

**Yedek parçalar için sipariş verileri 10.01.02.00613**

| Typ         | Ürün numarası              |
|-------------|----------------------------|
| Basınç yayı | DRUCK-FED 0.4x5 10.5 0.596 |
|             | 20.08.02.00093             |

