


Art.-Nr.: 10.01.02.01633



FST-LOCK-HD G3/8-AG 100 NC AB

L'asta a molla FST-LOCK-HD viene fornito come prodotto finito per connessione.



Dati di costruzione FST-LOCK-HD G3/8-AG 100 NC AB

Dati tecnici

Attributo	Valore
Elementi di fissaggio della forma	anti-blocco
Freccia elastica Z	100,0 mm
Attacco aria compressa	G1/8"-IG
Connessione di montaggio	M30x1.5-AG
Connessione a ventosa	G3/8"-AG
Attacco del vuoto	G1/8"-IG

Dati di costruzione

Attributo	Valore
Altezza H2	109,80 mm
Altezza H	267,80 mm
Filettatura G1	G1/8"-IG
Lunghezza della filettatura LG1	12,0 mm
Filettatura G2	G3/8"-AG
Lunghezza della filettatura LG2	8,0 mm
Filettatura G3	M30x1.5-AG
Lunghezza della filettatura LG3	60,0 mm
Misura della chiave SW1	36,0 mm
Larghezza tra gli appartamenti SW2	17,0 mm

Art.-Nr.: 10.01.02.01633

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Centro di reazione elastica	19,68 N
Tasso elastico	0,328 N/mm
Pretensione della molla	3,28 N
Carico orizzontale	150,0 N
Carico verticale	1.500,0 N
Peso	895,0 g
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar]	4,0 ... 7,0 bar
Temperatura d'intervento	0 ... 80 °C
Forza frenante	350,0 N

Nota: Reazione elastica: riferita al 50% della corsa di funzionamento Carico verticale: carico statico massimo Sollecitazione orizzontale: la specifica della sollecitazione orizzontale si riferisce al bordo inferiore dell'asta con molla estesa. È una sollecitazione statica massima e compromette la compressione e la prolunga della molla in posizione orizzontale

**Ulteriore documentazione**

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.01.02.01633

**Ordinare gli accessori dati 10.01.02.01633**

Typ		codice articolo
Raccordo a innesto diritto	STV-GE G1/8-AG 6	10.08.02.00204
Raccordo a innesto angolare	STV-W G1/8-AG 6	10.08.02.00158
Tubo flessibile per vuoto (metro)	VSL 6-4 PU MI-TR	10.07.09.00002
Supporto tooling aste a molla	HT-FST A2 42 M30x1.5	10.07.06.00474
Supporto tooling aste a molla	HT-FST A3 42 M30x1.5	10.07.06.00472
Supporto tooling aste a molla	HT-FST A5 42 M30x1.5	10.07.06.00473

