




FSTE G1/4-AG 75 VG

Yaylı piston FSTE bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.



Tasarım verileri FSTE G1/4-AG 75 VG

Teknik veriler

Attribute	Value
Şekil montaj elemanları	dönme önleyici korumalı
Yay stroku Z	75.0 mm
Vantuz bağlantısı	G1/4 "-M
Vakum bağlantısı	G1/8 "-F
Tightening torque (max)	40.0 Nm

Tasarım verileri

Attribute	Value
Yükseklik H2	99.50 mm
Yükseklik H	145.00 mm
Diş G1	G1/8"-F
Diş uzunluğu LG1	13.0 mm
Diş G2	G1/4"-M
Diş uzunluğu LG2	8.5 mm
Diş uzunluğu LG3	40.0 mm
Anahtar boyutu SW1	24.0 mm
Anahtar boyutu SW2	17.0 mm
Yay stroku Z	75.0 mm

Art.-Nr.: 10.01.02.00571

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Yay kuvveti merkezi	15.20 N
Yay oranı	0.262 N/mm
Yay ön gerilimi	5.38 N
Yatay yük	340.0 N
Dikey yük	2400.0 N
Ağırlık	202.0 g
Çalışma sıcaklığı	0 ... 80 °C
Ürün ailesi	FSTE
Tightening torque (max)	40.0 Nm

Note: Spring force: Referred to 50 % of operating stroke Vertical loading: Maximum static loading Horizontal stress: The specification of the horizontal stress refers to the lower edge of the plunger with extended spring. It is a maximum static stress and it impairs the spring compression and extension in horizontal position

**Further documentation**

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.02.00571

WWW.SCHMALZ.COM/10.01.02.00571

Art.-Nr.: 10.01.02.00571

**Veri aksesuarları sipariş edin 10.01.02.00571**

Typ	Ürün numarası
Flexolink	FLK G1/4-IG G1/4-AG
Bilyalı mafsal	KGL G1/4-IG G1/4-AG
Bilyalı mafsal	KGL G1/4-IG M10x1.25-AG
Flexolink	FLK G1/4-IG M10x1.25-AG
Çapraz giriş bağlantısı	HTR-STA 55 1N D20 WI
Üniversal tutucu	HTR-UNI 2N FSTE-HDB
Hortum manşonu	ST G1/8-AG 4 MS-ROH
Hortum manşonu	ST G1/8-AG 6 MS-V
Hortum manşonu	ST G1/8-AG 9 MS-V
Otomatik rakor, düz	STV-GE G1/8-AG 4
Otomatik rakor, düz	STV-GE G1/8-AG 6
Otomatik rakor, düz	STV-GE G1/8-AG 8
Tapa rakoru, dirsek	STV-W G1/8-AG 4
Tapa rakoru, dirsek	STV-W G1/8-AG 6
Tapa rakoru, dirsek	STV-W G1/8-AG 8
Otomatik rakor, düz	STV-GE G1/8-AG 6 HT
Tapa rakoru, dirsek	STV-W G1/8-AG 6
Tapa rakoru, dirsek	STV-W G1/8-AG 6 HT
Tapa rakoru, dirsek	STV-WF G1/8-AG 4
Tapa rakoru, dirsek	STV-WF G1/8-AG 6
Tapa rakoru, dirsek	STV-WF G1/8-AG 8
Tapa rakoru, dirsek	STV-WF G1/8-AG 10
Fiş birleşimi, T	STV-T G1/8-AG 4
Fiş birleşimi, T	STV-T G1/8-AG 6
Fiş birleşimi, T	STV-T G1/8-AG 8

**Yedek parçalar için sipariş verileri 10.01.02.00571**

Typ	Ürün numarası
Basınç yayı	DRUCK-FED 1x16 115 0.262

WWW.SCHMALZ.COM/10.01.02.00571