




FSTE G1/8-AG 15 VG

Yaylı piston FSTE bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.



Tasarım verileri FSTE G1/8-AG 15 VG

Teknik veriler

Attribute	Value
Şekil montaj elemanları	dönme önleyici korumalı
Yay stroku Z	15.0 mm
Vantuz bağlantısı	G1/8"-M
Vakum bağlantısı	G1/8"-F
Tightening torque (max)	40.0 Nm

Tasarım verileri

Attribute	Value
Yükseklik H2	28.50 mm
Yükseklik H	72.50 mm
Diş G1	G1/8"-F
Diş uzunluğu LG1	8.0 mm
Diş G2	G1/8"-M
Diş uzunluğu LG2	7.5 mm
Diş uzunluğu LG3	30.0 mm
Anahtar boyutu SW1	22.0 mm
Anahtar boyutu SW2	12.0 mm
Yay stroku Z	15.0 mm

Art.-Nr.: 10.01.02.00605

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Yay kuvveti merkezi	5.19 N
Yay oranı	0.221 N/mm
Yay ön gerilimi	3.53 N
Yatay yük	385.0 N
Dikey yük	3700.0 N
Ağırlık	80.0 g
Çalışma sıcaklığı	0 ... 80 °C
Ürün ailesi	FSTE
Tightening torque (max)	40.0 Nm

Note: Spring force: Referred to 50 % of operating stroke Vertical loading: Maximum static loading Horizontal stress: The specification of the horizontal stress refers to the lower edge of the plunger with extended spring. It is a maximum static stress and it impairs the spring compression and extension in horizontal position

**Further documentation**

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.02.00605

WWW.SCHMALZ.COM/10.01.02.00605

Art.-Nr.: 10.01.02.00605

**Veri aksesuarları sipariş edin 10.01.02.00605**

Typ	Ürün numarası
Bilyalı mafsal	KGL G1/8-IG G1/8-AG A2
Çapraz giriş bağlantısı	HTR-STA 47 1N D10/16 FL
Çapraz giriş bağlantısı	HTR-ST5 30x30 D10/16 WI
Çapraz giriş bağlantısı	HTR-ST5 40x40 D10/16 WI
Hortum manşonu	ST G1/8-AG 4 MS-ROH
Hortum manşonu	ST G1/8-AG 6 MS-V
Hortum manşonu	ST G1/8-AG 9 MS-V
Otomatik rakor, düz	STV-GE G1/8-AG 4
Otomatik rakor, düz	STV-GE G1/8-AG 6
Otomatik rakor, düz	STV-GE G1/8-AG 8
Tapa rakoru, dirsek	STV-W G1/8-AG 4
Tapa rakoru, dirsek	STV-W G1/8-AG 6
Tapa rakoru, dirsek	STV-W G1/8-AG 8
Otomatik rakor, düz	STV-GE G1/8-AG 6 HT
Tapa rakoru, dirsek	STV-W G1/8-AG 6
Tapa rakoru, dirsek	STV-W G1/8-AG 6 HT
Tapa rakoru, dirsek	STV-WF G1/8-AG 4
Tapa rakoru, dirsek	STV-WF G1/8-AG 6
Tapa rakoru, dirsek	STV-WF G1/8-AG 8
Tapa rakoru, dirsek	STV-WF G1/8-AG 10
Fiş birleşimi, T	STV-T G1/8-AG 4
Fiş birleşimi, T	STV-T G1/8-AG 6
Fiş birleşimi, T	STV-T G1/8-AG 8

**Yedek parçalar için sipariş verileri 10.01.02.00605**

Typ	Ürün numarası
Basınç yayı	DRUCK-FED 0.63x10.97 40 0.221

WWW.SCHMALZ.COM/10.01.02.00605