




FSTE M5-IG 5

Пружинный плунжер FSTE поставляется как готовое к подключению изделие.

Технические данные

Attribute	Value
Ход пружины Z	5,0 mm
Соединение с присоской	M5-F
Вакуумное соединение	M5-F
Момент затяжки (макс.)	8,0 Nm



Конструктивные данные FSTE M5-IG 5

Конструктивные данные

Attribute	Value
Высота H2	17,00 mm
Высота H	41,20 mm
Резьба G1	M5-F
Длина резьбы LG1	5,5 mm
Резьба G2	M5-F
Длина резьбы LG2	6,2 mm
Длина резьбы LG3	15,0 mm
Размер гаечного ключа SW1	14,0 mm
Размер ключа SW2	7,0 mm
Ход пружины Z	5,0 mm

Art.-Nr.: 10.01.02.00607



Технические данные

Attribute	Value
Центр силы пружины	4,57 N
Жесткость пружины	0,508 N/mm
Предварительное натяжение пружины	3,30 N
Горизонтальная нагрузка	132,0 N
Вертикальная нагрузка	1.500,0 N
Вес	16,0 g
Температура эксплуатации	0 ... 80 °C
Семейство продуктов	FSTE
Момент затяжки (макс.)	8,0 Nm

Note: Spring force: Referred to 50 % of operating stroke Vertical loading: Maximum static loading Horizontal stress: The specification of the horizontal stress refers to the lower edge of the plunger with extended spring. It is a maximum static stress and it impairs the spring compression and extension in horizontal position



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.02.00607



Данные для заказа Аксессуары 10.01.02.00607

Тип		Количество предметов
Соединение поперечной балки	HTR-STA 47 1N D10/16 FL	10.08.03.00085
Соединение поперечной балки	HTR-ST5 30x30 D10/16 WI	10.08.03.00088
Соединение поперечной балки	HTR-ST5 40x40 D10/16 WI	10.08.03.00089
Продукты сторонних производителей - ERP-US	ST M5-AG 4 M5-V	10.08.03.00152
Вставная муфта, прямой	STV-GE M5-AG 4	10.08.02.00200
Вставная муфта, прямой	STV-GE M5-AG 6	10.08.02.00201
Вставная муфта, колено	STV-W M5-AG 4	10.08.02.00155
Вставная муфта, колено	STV-W M5-AG 6	10.08.02.00235
Вставная муфта, колено	STV-W M5-AG 6	10.08.02.00296
Вставная муфта, колено	STV-W M5-AG 6 HT	10.08.02.00397
Вставная муфта, колено	STV-WF M5-AG 4	10.08.02.00165
Вставная муфта, T	STV-T M5-AG 4	10.09.02.00038



Данные для заказа Запасные части 10.01.02.00607

Тип		Количество предметов
нажимная пружина	DRUCK-FED 0.5x7.1 15 0.508	20.08.02.00052



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.02.00607