


**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Freccia elastica Z	10,0 mm
Connessione a ventosa	M5-IG
Attacco del vuoto	M5-IG
Coppia di fissaggio (max)	8,0 Nm

FSTE M5-IG 10

L'asta a molla FSTE viene fornito come prodotto finito per connessione.

**Dati di costruzione**

Attributo	Valore
Altezza H2	23,00 mm
Altezza H	47,20 mm
Filettatura G1	M5-IG
Lunghezza della filettatura LG1	5,5 mm
Filettatura G2	M5-IG
Lunghezza della filettatura LG2	6,2 mm
Lunghezza della filettatura LG3	15,0 mm
Misura della chiave SW1	14,0 mm
Larghezza tra gli appartamenti SW2	7,0 mm
Freccia elastica Z	10,0 mm

Dati di costruzione FSTE M5-IG 10



Art.-Nr.: 10.01.02.00608

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Centro di reazione elastica	4,36 N
Tasso elastico	0,323 N/mm
Pretensione della molla	2,75 N
Carico orizzontale	97,0 N
Carico verticale	1.500,0 N
Peso	19,0 g
Temperatura d'intervento	0 ... 80 °C
Famiglia di prodotti	FSTE
Coppia di fissaggio (max)	8,0 Nm

Nota: Reazione elastica: riferita al 50% della corsa di funzionamento Carico verticale: carico statico massimo Sollecitazione orizzontale: la specifica della sollecitazione orizzontale si riferisce al bordo inferiore dell'asta con molla estesa. È una sollecitazione statica massima e compromette la compressione e la prolunga della molla in posizione orizzontale

**Ulteriore documentazione**

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.01.02.00608

**Ordinare gli accessori dati 10.01.02.00608**

Typ		codice articolo
Collegamento traverse	HTR-STA 47 1N D10/16 FL	10.08.03.00085
Collegamento traverse	HTR-ST5 30x30 D10/16 WI	10.08.03.00088
Collegamento traverse	HTR-ST5 40x40 D10/16 WI	10.08.03.00089
Bocchetta	ST M5-AG 4 MS-V	10.08.03.00152
Raccordo a innesto diritto	STV-GE M5-AG 4	10.08.02.00200
Raccordo a innesto diritto	STV-GE M5-AG 6	10.08.02.00201
Raccordo a innesto a T	STV-T M5-AG 4	10.09.02.00038
Raccordo a innesto angolare	STV-W M5-AG 4	10.08.02.00155
Raccordo a innesto angolare	STV-W M5-AG 6	10.08.02.00235
Raccordo a innesto angolare	STV-W M5-AG 6 HT	10.08.02.00397
Raccordo a innesto angolare	STV-WF M5-AG 4	10.08.02.00165

**Dati per l'ordine di parti di ricambio 10.01.02.00608**

Typ		codice articolo
Molla di compressione	DRUCK-FED 0.5x7.1 23 0.323	20.08.02.00055

