




HTR-UNI 2N FSTI

Tutucu HTR-UNI monte edilmemiş olarak teslim edilir. Teslimat aşağıdakilerden oluşur:

- Tutucu boru - çeşitli uzunluklarda mevcuttur
- Bilyalı kelepçe - çeşitli versiyonlarda mevcuttur

Mevcut aksesuarlar: kesit adaptörü, boru adaptörü, boru adaptörü redüksiyon seti, vantuz bağlantısı



Tasarım verileri HTR-UNI 2N FSTI

Teknik veriler

Attribute	Value
Çalışma sıcaklığı	°C
Şekil	FSTI için
Çapraz kiriş bağlantısı	2 sürgülü blok

Tasarım verileri

Attribute	Value
Uzunluk L	28.00 mm
Genişlik B	44.00 mm
Yükseklik H	27.50 mm
Dış çap D	59.00 mm
İç çap d	18.00 mm
Dış G2	M6-M
Dönme açısı W	15.0 °
Uzunluk L3	20.00 mm

Art.-Nr.: 10.01.03.00297



Teknik veriler

Attribute	Value
Ağırlık	155.0 g
Ürün ailesi	HTR-UNI



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.03.00297



Veri aksesuarları sipariş edin 10.01.03.00297

Typ		Ürün numarası
Yaylı piston	FSTI G1/4-AG G1/8-AG 25	10.01.02.00868
Yaylı piston	FSTI G1/4-AG G1/8-AG 25 VG	10.01.02.00869
Yaylı piston	FSTI G1/4-AG G1/8-AG 50	10.01.02.00992
Yaylı piston	FSTI G1/4-AG G1/8-AG 50 VG	10.01.02.00993
Yaylı piston	FSTI G1/4-AG G1/8-IG 25	10.01.02.00870
Yaylı piston	FSTI G1/4-AG G1/8-IG 25 VG	10.01.02.00871
Yaylı piston	FSTI G1/4-AG G1/8-IG 50	10.01.02.00994
Yaylı piston	FSTI G1/4-AG G1/8-IG 50 VG	10.01.02.00995
Yaylı piston	FSTI G3/8-AG G1/8-AG 25	10.01.02.00843
Yaylı piston	FSTI G3/8-AG G1/8-AG 25 VG	10.01.02.00862
Yaylı piston	FSTI G3/8-AG G1/8-AG 50	10.01.02.00996
Yaylı piston	FSTI G3/8-AG G1/8-AG 50 VG	10.01.02.00997
Yaylı piston	FSTI G3/8-AG G1/8-IG 25	10.01.02.00850
Yaylı piston	FSTI G3/8-AG G1/8-IG 25 VG	10.01.02.00863
Yaylı piston	FSTI G3/8-AG G1/8-IG 50	10.01.02.00998
Yaylı piston	FSTI G3/8-AG G1/8-IG 50 VG	10.01.02.00999



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.03.00297