


Art.-Nr.: 10.01.05.00072



SGO 18x6 NBR-55 N021

## Технические данные

| Attribute                     | Value                 |
|-------------------------------|-----------------------|
| Материал присоски             | Нитрильный каучук NBR |
| Твердость материала [Shore A] | 55.0 Shore A          |
| Размеры (ДхШ)                 | 18 x 6                |



Конструктивные данные SGO 18x6 NBR-55 N021

## Конструктивные данные

| Attribute              | Value    |
|------------------------|----------|
| Высота H2              | 3.00 mm  |
| Высота H               | 12.00 mm |
| Диаметр головки Dk     | 8.5 mm   |
| Номинальный диаметр dn | 1.50 mm  |
| Внутренний диаметр d1  | 6.0 mm   |
| Внутренний диаметр d   | 4.50 mm  |
| Ход пружины Z          | 0.8 mm   |
| Высота H3              | 5.50 mm  |
| Ширина присоски Bs     | 5.60 mm  |
| Ls                     | 17.60 mm |

Примечание: Допустимые допуски размеров для деталей из эластомера в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3

Плоская присоска (овальная)  
**SGO 18x6 NBR-55 N021**



Art.-Nr.: 10.01.05.00072



### Технические данные

| Attribute                     | Value                 |
|-------------------------------|-----------------------|
| Материал присоски             | Нитрильный каучук NBR |
| Твердость материала [Shore A] | 55.0 Shore A          |
| Всасывающая сила (-600 мбар)  | 4.50 N                |
| Вес                           | 0.5 g                 |
| Размеры (ДхШ)                 | 18 x 6                |
| Семейство продуктов           | SGO                   |

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



### Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: [www.schmalz.com/10.01.05.00072](http://www.schmalz.com/10.01.05.00072)



### Заказать аксессуары для данных 10.01.05.00072

| Тип                                           |                         | Номер товара   |
|-----------------------------------------------|-------------------------|----------------|
| Соединительный ниппель для вакуумной присоски | SA-NIP N021 M5-AG DN200 | 10.01.05.00126 |
| Соединительный ниппель для вакуумной присоски | SA-NIP N021 M5-IG DN200 | 10.01.05.00125 |



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.05.00072](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.05.00072)