

**Teknik veriler**


Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Yüksek sıcaklık malzemesi HT1
Malzeme sertliği [Shore A]	60.0 Shore A
Bağlantı	G1/8"-M
Boyutlar (LxW)	30x10
Meme ucu malzemesi	Alüminyum
Malzeme özelliği	iz bırakmayan

SGON 30x10 HT1-60 G1/8-AG

Vantuz SGON (elastomer parça + bağlantı nipeli) demonte olarak teslim edilir. Teslimat aşağıdakilerden oluşur:

- SGO tipi vantuz - elastomer parça, çeşitli boyutlarda (LxW) ve malzemelerde mevcuttur
- SA-NIP tipi bağlantı nipeli - çeşitli dişlerle mevcuttur
- 24 x 8 mm ve daha büyük boyuttaki kaplar iki kulaklı bir kelepçe ile teslim edilir

Mevcut yedek parçalar: vantuz SGO, bağlantı nipeli SA-NIP, iki kulaklı kelepçe

**Tasarım verileri**

Attribute	Value
Yükseklik H	17.00 mm
Nominal çap dn	2.50 mm
Diş G1	G1/8"-M
Diş uzunluğu LG1	8.0 mm
Anahtar boyutu SW1	14.0 mm
Yay stroku Z	1.5 mm
Vantuz genişliği Bs	9.40 mm
Ls	29.40 mm
Lmaks.(S)	30.50 mm
Bmax(S)	11.50 mm

Not: DIN ISO 3302-1 M3 uyarınca kauçuk parçalar için kabul edilebilir boyut toleransları.

Tasarım verileri SGON 30x10 HT1-60 G1/8-AG



Düz vantuz (oval)

SGON 30x10 HT1-60 G1/8-AG



Art.-Nr.: 10.01.05.00410



Teknik veriler

Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Yüksek sıcaklık malzemesi HT1
Malzeme sertliği [Shore A]	60.0 Shore A
Hortum çapı (tavsiye edilen) d	4.0 mm
İş parçası yarıçapı dak (dışbükey)	7.5 mm
Emme kuvveti (-600mbar)	12.20 N
Ağırlık	6.8 g
Boyutlar (LxW)	30 x 10
Cilt	0.516 cm ³
Körük Sayısı	0.0
Ürün ailesi	SGON

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.05.00410



Yedek parçalar için sipariş verileri 10.01.05.00410

Typ	Ürün numarası
Vantuz bağlantı nipel	SA-NIP N022 G1/8-AG DN350
Vantuz bağlantı nipel	SA-NIP N022 G1/8-IG DN350
İki kulaklı kelepçe	ZOKL 11-13



Aşınma parçaları için sipariş verileri 10.01.05.00410

Typ	Ürün numarası
Düz vantuz (oval)	SGO 30x10 HT1-60 N022
İki kulaklı kelepçe	ZOKL 11-13



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.05.00410