**Teknik veriler**


Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Yüksek sıcaklık malzemesi HT1
Malzeme sertliği [Shore A]	60.0 Shore A
Bağlantı	G1/4"-M
Boyutlar (LxW)	45x15
Meme ucu malzemesi	Alüminyum
Malzeme özelliği	iz bırakmayan

SGON 45x15 HT1-60 G1/4-AG

Vantuz SGON (elastomer parça + bağlantı nipeli) demonte olarak teslim edilir. Teslimat aşağıdakilerden oluşur:

- SGO tipi vantuz - elastomer parça, çeşitli boyutlarda (LxW) ve malzemelerde mevcuttur
- SA-NIP tipi bağlantı nipeli - çeşitli dişlerle mevcuttur
- 24 x 8 mm ve daha büyük boyuttaki kaplar iki kulaklı bir kelepçe ile teslim edilir

Mevcut yedek parçalar: vantuz SGO, bağlantı nipeli SA-NIP, iki kulaklı kelepçe

**Tasarım verileri**

Attribute	Value
Yükseklik H	26.00 mm
Nominal çap dn	3.00 mm
Diş G1	G1/4"-M
Diş uzunluğu LG1	10.0 mm
Anahtar boyutu SW1	17.0 mm
Yay stroku Z	2.0 mm
Vantuz genişliği Bs	14.40 mm
Ls	44.40 mm
Lmaks.(S)	46.00 mm
Bmax(S)	16.50 mm

Not: DIN ISO 3302-1 M3 uyarınca kauçuk parçalar için kabul edilebilir boyut toleransları.

Tasarım verileri SGON 45x15 HT1-60 G1/4-AG



Düz vantuz (oval)

SGON 45x15 HT1-60 G1/4-AG



Art.-Nr.: 10.01.05.00411



Teknik veriler

Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Yüksek sıcaklık malzemesi HT1
Malzeme sertliği [Shore A]	60.0 Shore A
Hortum çapı (tavsiye edilen) d	6.0 mm
İş parçası yarıçapı dak (dışbükey)	10.0 mm
Emme kuvveti (-600mbar)	28.20 N
Ağırlık	14.8 g
Boyutlar (LxW)	45 x 15
Cilt	2.306 cm ³
Körük Sayısı	0.0
Ürün ailesi	SGON

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.05.00411



Yedek parçalar için sipariş verileri 10.01.05.00411

Typ	Ürün numarası
Vantuz bağlantı nipel	SA-NIP N023 G1/4-AG DN350
Vantuz bağlantı nipel	SA-NIP N023 G1/4-IG DN350
İki kulaklı kelepçe	ZOKL 15-18



Aşınma parçaları için sipariş verileri 10.01.05.00411

Typ	Ürün numarası
Düz vantuz (oval)	SGO 45x15 HT1-60 N023
İki kulaklı kelepçe	ZOKL 15-18



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.05.00411