

Ventosa piatta (ovale)

SGON 7x3.5 SI-HD-65 M3-AG

Art.-Nr.: 10.01.05.01046




SGON 7x3.5 SI-HD-65 M3-AG

La ventosa SGON (parte in elastomero + nipplo di connessione) viene fornita non montata. La fornitura è costituita da:

- Ventosa del tipo SGO – parte in elastomero, disponibile in diversi misuri (lxl) e materiali
- Nipplo di connessione del tipo SA-NIP – disponibile con diverse filettature
- A partire dalla misura 24 x 8 mm la ventosa è provvista di un morsetto a due orecchie

Parti di ricambio disponibili: ventosa SGO, nipplo di connessione SA-NIP, morsetto a due orecchie



Dati di costruzione SGON 7x3.5 SI-HD-65 M3-AG

Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Silicone SI-HD
Durezza del materiale [Shore A]	65,0 Shore A
Connessione	M3-AG
Dimensione (lxl)	7x3.5
Materiale del nipplo	Alluminio

Dati di costruzione

Attributo	Valore
Altezza H	8,00 mm
Diametro nominale dn	1,00 mm
Filettatura G1	M3-AG
Lunghezza della filettatura LG1	3,0 mm
Misura della chiave SW1	5,0 mm
Freccia elastica Z	0,8 mm
Larghezza ventosa Bs	3,50 mm
Ls	7,00 mm
Lmax.(S)	8,00 mm
Bmax(S)	4,50 mm

Nota: tolleranze dimensionali accettabili per pezzi in gomma secondo DIN ISO 3302-1 M3



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.05.01046

1

Ventosa piatta (ovale)

SGON 7x3.5 SI-HD-65 M3-AG



Art.-Nr.: 10.01.05.01046



Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Silicone SI-HD
Durezza del materiale [Shore A]	65,0 Shore A
Diametro interno del tubo (raccomandato) d	2,0 mm
Raggio pezzo min. (convesso)	3,0 mm
Forza di presa (-600 mbar)	1,00 N
Peso	2,00 g
Volume	0,029 cm ³
Numero di pieghe	0,0
Famiglia di prodotti	SGON
Dimensione (lxl)	7x3.5

Nota: Forza di presa: I valori della forza di presa sono valori teorici con un vuoto di -0,6 bar e una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - sono specificati senza fattori di sicurezza. Diametro interno del tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile raccomandato si riferisce a un tubo di lunghezza pari a circa 2 m.



Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.01.05.01046



Dati di ordinazione pezzi di ricambio 10.01.05.01046

Typ	Numero articolo
Aspiratore piatto (ovale)	10.01.05.01027
Nipplo di collegamento ventosa	10.01.01.00316



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.05.01046

2