

**Teknik veriler**


Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Silikon SI-HD
Malzeme sertliği [Shore A]	65.0 Shore A
Bağlantı	G1/4"-F
Boyutlar (LxW)	75x25
Meme ucu malzemesi	Alüminyum

SGON 75x25 SI-HD-65 G1/4-IG

Vantuz SGON (elastomer parça + bağlantı nipeli) demonte olarak teslim edilir. Teslimat aşağıdakilerden oluşur:

- SGO tipi vantuz - elastomer parça, çeşitli boyutlarda (LxW) ve malzemelerde mevcuttur
- SA-NIP tipi bağlantı nipeli - çeşitli dişlerle mevcuttur
- 24 x 8 mm ve daha büyük boyuttaki kaplar iki kulaklı bir kelepçe ile teslim edilir

Mevcut yedek parçalar: vantuz SGO, bağlantı nipeli SA-NIP, iki kulaklı kelepçe

**Tasarım verileri**

Attribute	Value
Yükseklik H	36.00 mm
Nominal çap dn	3.50 mm
Diş G1	G1/4"-F
Diş uzunluğu LG1	12.0 mm
Anahtar boyutu SW1	17.0 mm
Yay stroku Z	2.8 mm
Vantuz genişliği Bs	24.00 mm
Ls	74.00 mm
Lmaks.(S)	77.00 mm
Bmax(S)	27.50 mm

Not: DIN ISO 3302-1 M3 uyarınca kauçuk parçalar için kabul edilebilir boyut toleransları.

Tasarım verileri SGON 75x25 SI-HD-65 G1/4-IG



Flat suction cup (oval)

SGON 75x25 SI-HD-65 G1/4-IG



Art.-Nr.: 10.01.05.01059



Teknik veriler

Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Silikon SI-HD
Malzeme sertliği [Shore A]	65.0 Shore A
Hortum çapı (tavsiye edilen) d	6.0 mm
İş parçası yarıçapı dak (dışbükey)	30.0 mm
Emme kuvveti (-600mbar)	78.30 N
Ağırlık	26.4 g
Cilt	5.860 cm ³
Körük Sayısı	0.0
Ürün ailesi	SGON

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.05.01059



Yedek parçalar için sipariş verileri 10.01.05.01059

Typ		Ürün numarası
Flat suction cup (oval)	SGO 75x25 SI-HD-65 N023	10.01.05.01040
Vantuz bağlantı nipel	SA-NIP N023 G1/4-IG DN350	10.01.05.00121
İki kulaklı kelepçe	ZOKL 15-18	10.07.10.00033



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.05.01059