

Körüklü vantuzlar (yuvarlak)
FSG 14 NBR-55 G1/8-IG



Art.-Nr.: 10.01.06.00003



FSG 14 NBR-55 G1/8-IG


Teknik veriler

Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Nitril kauçuk NBR
Malzeme sertliği [Shore A]	55,0 Shore A
Boyut	14,00
Körük Sayısı	2,5
Bağlantı	G1/8"-F
Vakum bağlantısı	G1/8"-F
Meme ucu malzemesi	Alüminyum

Vantuz FSG (elastomer parça + bağlantı nipeli) demonte olarak teslim edilir (32 mm çapından itibaren monte edilir). Teslimat aşağıdakilerden oluşur:

- FG tipi vantuz - elastomer parça, çeşitli çaplarda ve malzemelerde mevcuttur
- SA-NIP tipi bağlantı nipeli - çeşitli dişlerle mevcuttur

Mevcut yedek parçalar: vantuz FG, bağlantı nipeli SA-NIP



Tasarım verileri FSG 14 NBR-55 G1/8-IG

Tasarım verileri

Attribute	Value
Yükseklik H	34,80 mm
Nominal çap dn	3,50 mm
d2	5,4 mm
Diş G1	G1/8"-F
Diş uzunluğu LG1	8,5 mm
Anahtar boyutu SW1	14,0 mm
Yay stroku Z	9,0 mm
Çap Ds	14,5 mm
Çap Dmax(S)	15,5 mm

Not: DIN ISO 3302-1 M3 uyarınca elastomer parçalar için kabul edilebilir boyut toleransları



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.00003

Körüklü vantuzlar (yuvarlak)
FSG 14 NBR-55 G1/8-IG



Art.-Nr.: 10.01.06.00003



Teknik veriler

Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Nitril kauçuk NBR
Malzeme sertliği [Shore A]	55,0 Shore A
Hortum çapı (tavsiye edilen) d	4,0 mm
İş parçası yarıçapı dak (dışbükey)	15,0 mm
Çekme kuvveti	5,70 N
Emme kuvveti (-600mbar)	1,37 N
Ağırlık	5,70 g
Cilt	0,975 cm ³
Boyut	14,00
Körük Sayısı	2,5
Ürün ailesi	FSG
Bağlantı	G1/8-IG

Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and even workpiece surface - they do not include a safety factor Pull-off force: The pull-off force of the versions made of natural rubber is reduced by about 40% Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.06.00003



Sipariş Verisi Aksesuarlar 10.01.06.00003

Typ	Ürün numarası
Schmalz Ped Ek Parçası PEEK	10.01.06.03282
SPI 14 PEEK	



Sipariş Verisi Yedek Parça 10.01.06.00003

Typ	Ürün numarası
Vantuz bağlantı nipel	10.01.06.05731
SA-NIP N016 G1/8-IG DN350	



Sipariş Verisi Aşınma Parçaları 10.01.06.00003

Typ	Ürün numarası
Körüklü vantuz (yuvarlak)	10.01.06.00052
FG 14 NBR-55 N016	



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.00003