

Körüklü vantuzlar (yuvarlak)
FSG 14 NBR-55 M5-AG



Art.-Nr.: 10.01.06.00025



FSG 14 NBR-55 M5-AG


Vantuz FSG (elastomer parça + bağlantı nipeli) demonte olarak teslim edilir (32 mm çapından itibaren monte edilir). Teslimat aşağıdakilerden oluşur:

- FG tipi vantuz - elastomer parça, çeşitli çaplarda ve malzemelerde mevcuttur
- SA-NIP tipi bağlantı nipeli - çeşitli dişlerle mevcuttur

Mevcut yedek parçalar: vantuz FG, bağlantı nipeli SA-NIP

Teknik veriler

Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Nitril kauçuk NBR
Malzeme sertliği [Shore A]	55,0 Shore A
Boyut	14,00
Körük Sayısı	2,5
Bağlantı	M5-M
Vakum bağlantısı	M5-M
Meme ucu malzemesi	Alüminyum



Tasarım verileri FSG 14 NBR-55 M5-AG

Tasarım verileri

Attribute	Value
Yükseklik H	27,80 mm
Nominal çap dn	2,50 mm
d2	5,4 mm
Diş G1	M5-M
Diş uzunluğu LG1	5,0 mm
Anahtar boyutu SW1	7,0 mm
Yay stroku Z	9,0 mm
Çap Ds	14,5 mm
Çap Dmax(S)	15,5 mm

Not: DIN ISO 3302-1 M3 uyarınca elastomer parçalar için kabul edilebilir boyut toleransları



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.00025

Körüklü vantuzlar (yuvarlak)
FSG 14 NBR-55 M5-AG



Art.-Nr.: 10.01.06.00025



Teknik veriler

Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Nitril kauçuk NBR
Malzeme sertliđi [Shore A]	55,0 Shore A
Hortum çapı (tavsiye edilen) d	2,0 mm
İş parçası yarıçapı dak (dışbükey)	15,0 mm
Çekme kuvveti	5,70 N
Emme kuvveti (-600mbar)	1,37 N
Ağırlık	2,60 g
Cilt	0,975 cm ³
Boyut	14,00
Körük Sayısı	2,5
Ürün ailesi	FSG
Bağlantı	M5-AG

Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and even workpiece surface - they do not include a safety factor Pull-off force: The pull-off force of the versions made of natural rubber is reduced by about 40% Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.06.00025



Sipariş Verisi Aksesuarlar 10.01.06.00025

Typ	Ürün numarası	
Schmalz Ped Ek Parçası PEEK	SPI 14 PEEK	10.01.06.03282



Sipariş Verisi Yedek Parça 10.01.06.00025

Typ	Ürün numarası	
Vantuz bağlantı nipel	SA-NIP N016 M5-AG DN250	10.01.06.00123



Sipariş Verisi Aşınma Parçaları 10.01.06.00025

Typ	Ürün numarası	
Körüklü vantuz (yuvarlak)	FG 14 NBR-55 N016	10.01.06.00052



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.00025