

Körüklü vantuzlar (yuvarlak)
FSG 9 SI-55 M5-AG



Art.-Nr.: 10.01.06.00037



Teknik veriler


Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Silikon SI
Malzeme sertliği [Shore A]	55.0 Shore A
Boyut	9.00
Körük Sayısı	2.5
Bağlantı	M5-M
Vakum bağlantısı	M5-M
Meme ucu malzemesi	Alüminyum
Malzeme özellikleri	FDA uyumlu

FSG 9 SI-55 M5-AG

Vantuz FSG (elastomer parça + bağlantı nipeli) demonte olarak teslim edilir. Teslimat aşağıdakilerden oluşur:

- FG tipi vantuz - elastomer parça, çeşitli çaplarda ve malzemelerde mevcuttur
- SA-NIP tipi bağlantı nipeli - çeşitli dişlerle mevcuttur

Mevcut yedek parçalar: vantuz FG, bağlantı nipeli SA-NIP



Tasarım verileri

Attribute	Value
Yükseklik H	20.00 mm
Nominal çap dn	2.50 mm
d2	4.1 mm
Diş G1	M5-M
Diş uzunluğu LG1	5.0 mm
Anahtar boyutu SW1	7.0 mm
Yay stroku Z	3.0 mm
Çap Ds	9.0 mm
Çap Dmax(S)	9.5 mm

Not: DIN ISO 3302-1 M3 uyarınca elastomer parçalar için kabul edilebilir boyut toleransları

Tasarım verileri FSG 9 SI-55 M5-AG



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.00037

Körüklü vantuzlar (yuvarlak)
FSG 9 SI-55 M5-AG



Art.-Nr.: 10.01.06.00037



Teknik veriler

Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Silikon SI
Malzeme sertliği [Shore A]	55.0 Shore A
Hortum çapı (tavsiye edilen) d	2.0 mm
İş parçası yarıçapı dak (dışbükey)	10.0 mm
Çekme kuvveti	2.30 N
Emme kuvveti (-600mbar)	0.79 N
Ağırlık	1.8 g
Cilt	0.150 cm ³
Boyut	9.00
Körük Sayısı	2.5
Ürün ailesi	FSG
Bağlantı	M5-AG

Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and even workpiece surface - they do not include a safety factor Pull-off force: The pull-off force of the versions made of natural rubber is reduced by about 40% Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.06.00037



Veri aksesuarları sipariş edin 10.01.06.00037

Typ	Ürün numarası
Schmalz Ped Ek Parçası PEEK	SPI 9 PEEK
	10.01.06.03280



Yedek parçalar için sipariş verileri 10.01.06.00037

Typ	Ürün numarası
Vantuz bağlantı nipel	SA-NIP N016 M5-AG DN250
	10.01.06.00123



Aşınma parçaları için sipariş verileri 10.01.06.00037

Typ	Ürün numarası
Körüklü vantuz (yuvarlak)	FG 9 SI-55 N016
	10.01.06.00056



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.00037