Ventosa plana (ovalada)

SAOF 60x23 HT2-65 G1/4-IG

Art.-Nr.: 10.01.05.00742

SAOF 60x23 HT2-65 G1/4-IG

Datos técnicos

Atributo	Valor
Material de ventosa	Material de alta temperatura HT2
Dureza del material [Shore A]	65,0 Shore A
Dimensión (LxAn)	60 x 23
Conexión	G1/4-IG
Material de la boquilla	Niquelado

La ventosa SAOF HT2, disponible en diversos dimensiones, se suministra con boquilla de conexión firmemente fijada en la pieza elastomérica.



Datos de diseño SAOF 60x23 HT2-65 G1/4-IG

Datos de diseño

Atributo	Valor
Altura H	26,00 mm
Diámetro nominal dn	6,00 mm
Rosca G1	G1/4"-HE
Longitud de rosca LG1	8,0 mm
Tamaño de la llave SW1	17,0 mm
Recorrido de resorte Z	3,0 mm
Anchura de ventosa Bs	21,60 mm
Ls	60,60 mm
Lmáx.(S)	64,00 mm
Bmax(S)	25,00 mm

Póngase en contacto con Schmalz: Schmalz S.A. • Avda. Ribera de Axpe. 49 • P.A.E. UDONDO-Edificio B-Nave 2 • 48950 Erandio (Vizcaya) • +34 94 480 5585, schmalz@schmalz.es

Ventosa plana (ovalada)

SAOF 60x23 HT2-65 G1/4-IG

Art.-Nr.: 10.01.05.00742

Datos técnicos

Atributo	Valor
Material de ventosa	Material de alta temperatura HT2
Dureza del material [Shore A]	65,0 Shore A
Diámetro interior del tubo flexible (recomendado) d	4,0 mm
Radio de la pieza mín. (convexo)	20,0 mm
Fuerza de aspiración (-600 mbar)	57,00 N
Peso	32,1 g
Dimensión (LxAn)	60 x 23
Fuerza lateral	36,0 N
Volumen	3,890 cm^3
Temperatura resistencia	200,0 °C
Número de pliegues	0,0
Conexión	G1/4"-HE
Familia de productos	SAOF

Nota: Fuerza de aspiración: Los valores de la fuerza de aspiración son valores teóricos con un vacío de -0,6 bar y una superficie de la pieza seca, lisa y uniforme - se especifican sin factores de seguridad. Diámetro interior tubo flexible: El diámetro del tubo flexible recomendado se refiere a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m.

Documentación adicional

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: **www.schmalz.com/10.01.05.00742**

Póngase en contacto con Schmalz: Schmalz S.A. • Avda. Ribera de Axpe. 49 • P.A.E. UDONDO-Edificio B-Nave 2 • 48950 Erandio (Vizcaya) • +34 94 480 5585, schmalz@schmalz.es