

Ventosa piatta (ovale)

SGON 18x6 NBR-ESD-55 M5-AG

Art.-Nr.: 10.01.05.00943




SGON 18x6 NBR-ESD-55 M5-AG

La ventosa SGON (parte in elastomero + nipplo di connessione) viene fornita non montata. La fornitura è costituita da:

- Ventosa del tipo SGO – parte in elastomero, disponibile in diversi misuri (lxl) e materiali
- Nipplo di connessione del tipo SA-NIP – disponibile con diverse filettature
- A partire dalla misura 24 x 8 mm la ventosa è provvista di un morsetto a due orecchie

Parti di ricambio disponibili: ventosa SGO, nipplo di connessione SA-NIP, morsetto a due orecchie



Dati di costruzione SGON 18x6 NBR-ESD-55 M5-AG

Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Caucciù al nitrile NBR-ESD
Durezza del materiale [Shore A]	55,0 Shore A
Connessione	M5-AG
Dimensione (lxl)	18x6
Materiale del nipplo	Alluminio

Dati di costruzione

Attributo	Valore
Altezza H	17,00 mm
Diametro nominale dn	1,50 mm
Filettatura G1	M5-AG
Lunghezza della filettatura LG1	5,0 mm
Misura della chiave SW1	8,0 mm
Freccia elastica Z	0,8 mm
Larghezza ventosa Bs	6,00 mm
Ls	18,00 mm
Lmax(S)	18,50 mm
Bmax(S)	7,00 mm

Nota: tolleranze dimensionali accettabili per pezzi in gomma secondo DIN ISO 3302-1 M3



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.05.00943

1

Ventosa piatta (ovale)

SGON 18x6 NBR-ESD-55 M5-AG



Art.-Nr.: 10.01.05.00943



Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Caucciù al nitrile NBR-ESD
Durezza del materiale [Shore A]	55,0 Shore A
Diametro interno del tubo (raccomandato) d	2,0 mm
Raggio pezzo min. (convesso)	4,0 mm
Forza di presa (-600 mbar)	4,50 N
Peso	3,7 g
Volume	0,205 cm ³
Numero di pieghe	0,0
Famiglia di prodotti	SGON
Dimensione (lxl)	18x6

Nota: Forza di presa: I valori della forza di presa sono valori teorici con un vuoto di -0,6 bar e una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - sono specificati senza fattori di sicurezza. Diametro interno del tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile raccomandato si riferisce a un tubo di lunghezza pari a circa 2 m.



Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.01.05.00943



Dati di ordinazione pezzi di ricambio 10.01.05.00943

Typ	Numero articolo
Aspiratore piatto (ovale)	10.01.05.00932
Nipplo di collegamento ventosa	10.01.05.00126



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.05.00943

2