

Körüklü vantuzlar (yuvarlak)

FSGA 11 NBR-55 M5-AG



Art.-Nr.: 10.01.06.00076



FSGA 11 NBR-55 M5-AG


Teknik veriler

Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Nitril kauçuk NBR
Malzeme sertliği [Shore A]	55.0 Shore A
Boyut	11.00
Körük Sayısı	1.5
Bağlantı	M5-M
Vakum bağlantısı	M5-M
Meme ucu malzemesi	Alüminyum

Vantuz FSGA (elastomer parça + bağlantı nipeli) demonte olarak teslim edilir (33 mm ve üzeri çaplar monte edilir). Teslimat aşağıdakilerden oluşur:

- FGA tipi vantuz - elastomer parça, çeşitli çaplarda ve malzemelerde mevcuttur
- SA-NIP tipi bağlantı nipeli - çeşitli dişlerle mevcuttur

Mevcut yedek parçalar: vantuz FGA, bağlantı nipeli SA-NIP



Tasarım verileri FSGA 11 NBR-55 M5-AG

Tasarım verileri

Attribute	Value
Yükseklik H	21.00 mm
Nominal çap dn	2.50 mm
d2	5.1 mm
Diş G1	M5-M
Diş uzunluğu LG1	5.0 mm
Anahtar boyutu SW1	7.0 mm
Yay stroku Z	4.0 mm
Çap Ds	10.4 mm
Çap Dmax(S)	13.0 mm

Not: DIN ISO 3302-1 M3 uyarınca elastomer parçalar için kabul edilebilir boyut toleransları



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.00076

Körüklü vantuzlar (yuvarlak)
FSGA 11 NBR-55 M5-AG



Art.-Nr.: 10.01.06.00076



Teknik veriler

Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Nitril kauçuk NBR
Malzeme sertliği [Shore A]	55.0 Shore A
Hortum çapı (tavsiye edilen) d	2.0 mm
İş parçası yarıçapı dak (dışbükey)	10.0 mm
Çekme kuvveti	3.80 N
Emme kuvveti (-600mbar)	0.95 N
Ağırlık	2.0 g
Cilt	0.225 cm ³
Boyut	11.00
Körük Sayısı	1.5
Ürün ailesi	FSGA
Bağlantı	M5-AG

Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and even workpiece surface - they do not include a safety factor Pull-off force: The pull-off force of the versions made of natural rubber is reduced by about 40% Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.06.00076



Veri aksesuarları sipariş edin 10.01.06.00076

Typ	Ürün numarası
Schmalz Ped Ek Parçası PEEK	SPI 11 PEEK
	10.01.06.03281



Yedek parçalar için sipariş verileri 10.01.06.00076

Typ	Ürün numarası
Vantuz bağlantı nipel	SA-NIP N016 M5-AG DN250
	10.01.06.00123



Aşınma parçaları için sipariş verileri 10.01.06.00076

Typ	Ürün numarası
Körüklü vantuz (yuvarlak)	FGA 11 NBR-55 N016
	10.01.06.00095



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.00076