

Körüklü vantuzlar (yuvarlak)
FSG 14 NBR-55 G1/8-AG



Art.-Nr.: 10.01.06.00024



FSG 14 NBR-55 G1/8-AG


Teknik veriler

Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Nitril kauçuk NBR
Malzeme sertliği [Shore A]	55.0 Shore A
Boyut	14.00
Körük Sayısı	2.5
Bağlantı	G1/8"-M
Vakum bağlantısı	G1/8"-M
Meme ucu malzemesi	Alüminyum

Vantuz FSG (elastomer parça + bağlantı nipeli) demonte olarak teslim edilir. Teslimat aşağıdakilerden oluşur:

- FG tipi vantuz - elastomer parça, çeşitli çaplarda ve malzemelerde mevcuttur
- SA-NIP tipi bağlantı nipeli - çeşitli dişlerle mevcuttur

Mevcut yedek parçalar: vantuz FG, bağlantı nipeli SA-NIP



Tasarım verileri FSG 14 NBR-55 G1/8-AG

Tasarım verileri

Attribute	Value
Yükseklik H	28.80 mm
Nominal çap dn	3.50 mm
d2	5.4 mm
Diş G1	G1/8"-M
Diş uzunluğu LG1	7.5 mm
Anahtar boyutu SW1	14.0 mm
Yay stroku Z	9.0 mm
Çap Ds	14.5 mm
Çap Dmax(S)	15.5 mm

Not: DIN ISO 3302-1 M3 uyarınca elastomer parçalar için kabul edilebilir boyut toleransları



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.00024

Körüklü vantuzlar (yuvarlak)
FSG 14 NBR-55 G1/8-AG



Art.-Nr.: 10.01.06.00024



Teknik veriler

Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Nitril kauçuk NBR
Malzeme sertliği [Shore A]	55.0 Shore A
Hortum çapı (tavsiye edilen) d	4.0 mm
İş parçası yarıçapı dak (dışbükey)	15.0 mm
Çekme kuvveti	5.70 N
Emme kuvveti (-600mbar)	1.37 N
Ağırlık	5.3 g
Cilt	0.975 cm ³
Boyut	14.00
Körük Sayısı	2.5
Ürün ailesi	FSG
Bağlantı	G1/8-AG

Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and even workpiece surface - they do not include a safety factor Pull-off force: The pull-off force of the versions made of natural rubber is reduced by about 40% Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.06.00024



Veri aksesuarları sipariş edin 10.01.06.00024

Typ	Ürün numarası
Schmalz Ped Ek Parçası PEEK	SPI 14 PEEK
	10.01.06.03282



Yedek parçalar için sipariş verileri 10.01.06.00024

Typ	Ürün numarası
Vantuz bağlantı nipel	SA-NIP N016 G1/8-AG DN350
	10.01.06.05735



Aşınma parçaları için sipariş verileri 10.01.06.00024

Typ	Ürün numarası
Körüklü vantuz (yuvarlak)	FG 14 NBR-55 N016
	10.01.06.00052



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.00024