


Körüklü vantuzlar (yuvarlak)
FSGA 150 SI-70 G1/2-IG



Art.-Nr.: 10.01.06.00121



Teknik veriler


Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Silikon SI
Malzeme sertliği [Shore A]	70.0 Shore A
Boyut	150.00
Körük Sayısı	1.5
Malzeme özellikleri	FDA
Bağlantı	G1/2"-F
Meme ucu malzemesi	Alüminyum

FSGA 150 SI-70 G1/2-IG

Vantuz FSGA (elastomer parça + bağlantı nipeli) monte edilmiş olarak teslim edilir. Montaj şunlardan oluşur:

- FGA tipi vantuz - elastomer parça, 110 mm ve 150 mm çaplarda ve çeşitli malzemelerde mevcuttur
- SA-NIP tipi bağlantı nipeli - çeşitli dişlerle mevcuttur

Mevcut yedek parçalar: vantuz FGA, bağlantı nipeli SA-NIP



Tasarım verileri

Attribute	Value
Yükseklik H	88.50 mm
Nominal çap dn	13.50 mm
d2	111.0 mm
Diş G1	G1/2"-F
Diş uzunluğu LG1	13.0 mm
Yay stroku Z	37.5 mm
Çap Ds	150.0 mm
Çap Dmax(S)	177.0 mm

Not: DIN ISO 3302-1 M3 uyarınca elastomer parçalar için kabul edilebilir boyut toleransları

Tasarım verileri FSGA 150 SI-70 G1/2-IG



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.00121

Körüklü vantuzlar (yuvarlak)
FSGA 150 SI-70 G1/2-IG



Art.-Nr.: 10.01.06.00121



Teknik veriler

Attribute	Value
Meme ucu ailesi	N 010
Vantuz malzemesi	Silikon SI
Malzeme sertliği [Shore A]	70.0 Shore A
Hortum çapı (tavsiye edilen) d	12.0 mm
İş parçası yarıçapı dak (dışbükey)	250.0 mm
Çekme kuvveti	1000.00 N
Emme kuvveti (-600mbar)	570.00 N
Ağırlık	801.5 g
Cilt	800.000 cm ³
Boyut	150.00
Körük Sayısı	1.5
Ürün ailesi	FSGA

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.06.00121



Yedek parçalar için sipariş verileri 10.01.06.00121

Typ	Ürün numarası
Körüklü vantuz (yuvarlak)	FGA 150 SI-70 N010
Vantuz bağlantı nipel (inst)	SA-NIP N010 G1/2-IG



Aşınma parçaları için sipariş verileri 10.01.06.00121

Typ	Ürün numarası
Körüklü vantuz (yuvarlak)	FGA 150 SI-70 N010



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.00121