

Körüklü vantuzlar (yuvarlak)
FSG 20 SI-55 M5-AG



Art.-Nr.: 10.01.06.00043



FSG 20 SI-55 M5-AG


Teknik veriler

Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Silikon SI
Malzeme sertliği [Shore A]	55.0 Shore A
Boyut	20.00
Körük Sayısı	2.5
Bağlantı	M5-M
Vakum bağlantısı	M5-M
Meme ucu malzemesi	Alüminyum
Malzeme özellikleri	FDA uyumlu

Vantuz FSG (elastomer parça + bağlantı nipeli) demonte olarak teslim edilir. Teslimat aşağıdakilerden oluşur:

- FG tipi vantuz - elastomer parça, çeşitli çaplarda ve malzemelerde mevcuttur
- SA-NIP tipi bağlantı nipeli - çeşitli dişlerle mevcuttur

Mevcut yedek parçalar: vantuz FG, bağlantı nipeli SA-NIP



Tasarım verileri FSG 20 SI-55 M5-AG

Tasarım verileri

Attribute	Value
Yükseklik H	27.10 mm
Nominal çap dn	2.50 mm
d2	10.5 mm
Diş G1	M5-M
Diş uzunluğu LG1	5.0 mm
Anahtar boyutu SW1	7.0 mm
Yay stroku Z	9.0 mm
Çap Ds	20.0 mm
Çap Dmax(S)	21.0 mm

Not: DIN ISO 3302-1 M3 uyarınca elastomer parçalar için kabul edilebilir boyut toleransları



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.00043

Körüklü vantuzlar (yuvarlak)

FSG 20 SI-55 M5-AG



Art.-Nr.: 10.01.06.00043



Teknik veriler

Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Silikon SI
Malzeme sertliği [Shore A]	55.0 Shore A
Hortum çapı (tavsiye edilen) d	2.0 mm
İş parçası yarıçapı dak (dışbükey)	30.0 mm
Çekme kuvveti	12.10 N
Emme kuvveti (-600mbar)	5.20 N
Ağırlık	3.3 g
Cilt	2.298 cm ³
Boyut	20.00
Körük Sayısı	2.5
Ürün ailesi	FSG
Bağlantı	M5-AG

Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and even workpiece surface - they do not include a safety factor Pull-off force: The pull-off force of the versions made of natural rubber is reduced by about 40% Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.06.00043



Veri aksesuarları sipariş edin 10.01.06.00043

Typ	Ürün numarası
Filtre diski	FD 16 120
Schmalz Ped Ek Parçası PEEK	SPI 21 PEEK



Yedek parçalar için sipariş verileri 10.01.06.00043

Typ	Ürün numarası
Vantuz bağlantı nipel	SA-NIP N016 M5-AG DN250



Aşınma parçaları için sipariş verileri 10.01.06.00043

Typ	Ürün numarası
Körüklü vantuz (yuvarlak)	FG 20 SI-55 N016



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.00043