

Art.-Nr.: 10.01.06.00171



FSG 60 VU1-72 G1/4-IG ON


Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	Вулколан VU1
Твердость материала [Shore A]	72,0 Shore A
размер	60,00
Количество складок	2,5
Соединение	G1/4"-F
Материал ниппеля	алюминий

Присоска FSG VU1 (эластомерная часть + соединительный ниппель) поставляется в сборе. Сборка состоит из:

- Присоска типа FG VU1 – эластомерная деталь, поставляемая в различных диаметрах
- Соединительный ниппель типа SA-NIP – поставляется с различной резьбой

Доступные запасные части: присоска FG VU1, соединительный ниппель SA-NIP



Конструктивные данные FSG 60 VU1-72 G1/4-IG ON

Конструктивные данные

Attribute	Value
Высота H	70,00 mm
Номинальный диаметр dn	6,00 mm
d2	36,0 mm
Резьба G1	G1/4"-F
Длина резьбы LG1	12,0 mm
Размер гаечного ключа SW1	17,0 mm
Ход пружины Z	30,0 mm
Диаметр Ds	59,0 mm
Диаметр Dmax(S)	62,5 mm

Примечание: Допустимые допуски размеров для деталей из эластомера в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3



Art.-Nr.: 10.01.06.00171



Технические данные

Attribute	Value
Семейство ниппелей	N 014
Материал присоски	Вулколан VU1
Твердость материала [Shore A]	72,0 Shore A
Внутренний диаметр шланга (реком.) d	6,0 mm
Радиус заготовки мин. (выпуклый)	50,0 mm
Сила отрыва	100,00 N
Всасывающая сила (-600 мбар)	61,00 N
Вес	47,1 g
Объем	66,755 cm ³
размер	60,00
Количество складок	2,5
Семейство продуктов	FSG

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.06.00171



Данные для заказа Запасные части 10.01.06.00171

Тип		Количество предметов
Соединительный ниппель для вакуумной присоски	SA-NIP N014 G1/4-IG DN600	10.01.06.00181
Сильфонная присоска (круглая)	FG 60 VU1-72 N014 ON	10.01.06.00208



Данные для заказа Износостойкие части 10.01.06.00171

Тип		Количество предметов
Сильфонная присоска (круглая)	FG 60 VU1-72 N014 ON	10.01.06.00208

