

Körüklü vantuzlar (yuvarlak)

FSG 62 SI-55 G1/4-AG



Art.-Nr.: 10.01.06.00046



Teknik veriler


Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Silikon SI
Malzeme sertliği [Shore A]	55.0 Shore A
Boyut	62.00
Körük Sayısı	2.5
Bağlantı	G1/4"-M
Vakum bağlantısı	G1/4"-M
Meme ucu malzemesi	Alüminyum
Malzeme özellikleri	FDA uyumlu

FSG 62 SI-55 G1/4-AG

Vantuz FSG (elastomer parça + bağlantı nipeli) demonte olarak teslim edilir. Teslimat aşağıdakilerden oluşur:

- FG tipi vantuz - elastomer parça, çeşitli çaplarda ve malzemelerde mevcuttur
- SA-NIP tipi bağlantı nipeli - çeşitli dişlerle mevcuttur

Mevcut yedek parçalar: vantuz FG, bağlantı nipeli SA-NIP



Tasarım verileri

Attribute	Value
Yükseklik H	58.00 mm
Nominal çap dn	4.40 mm
d2	29.5 mm
Diş G1	G1/4"-M
Diş uzunluğu LG1	11.0 mm
Anahtar boyutu SW1	17.0 mm
Yay stroku Z	29.0 mm
Çap Ds	62.2 mm
Çap Dmax(S)	65.0 mm

Not: DIN ISO 3302-1 M3 uyarınca elastomer parçalar için kabul edilebilir boyut toleransları

Tasarım verileri FSG 62 SI-55 G1/4-AG



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.00046

Körüklü vantuzlar (yuvarlak)
FSG 62 SI-55 G1/4-AG



Art.-Nr.: 10.01.06.00046



Teknik veriler

Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Silikon SI
Malzeme sertliği [Shore A]	55.0 Shore A
Hortum çapı (tavsiye edilen) d	6.0 mm
İş parçası yarıçapı dak (dışbükey)	75.0 mm
Çekme kuvveti	137.00 N
Emme kuvveti (-600mbar)	41.01 N
Ağırlık	60.0 g
Cilt	61.122 cm ³
Boyut	62.00
Körük Sayısı	2.5
Ürün ailesi	FSG
Bağlantı	G1/4-AG

Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and even workpiece surface - they do not include a safety factor Pull-off force: The pull-off force of the versions made of natural rubber is reduced by about 40% Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.06.00046



Sipariş Verisi Aksesuarlar 10.01.06.00046

Typ	Ürün numarası
Sızdırmazlık halkası	DR 62/42x5 MOS SI-15
Vantuz kapağı	SU 70



Sipariş Verisi Yedek Parça 10.01.06.00046

Typ	Ürün numarası
Vantuz bağlantı nipel	SA-NIP N018 G1/4-AG DN440



Sipariş Verisi Aşınma Parçaları 10.01.06.00046

Typ	Ürün numarası
Körüklü vantuz (yuvarlak)	FG 62 SI-55 N018



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.00046