

Körüklü vantuzlar (yuvarlak)
FSGA 22 SI-55 G1/8-IG



Art.-Nr.: 10.01.06.00070



FSGA 22 SI-55 G1/8-IG


Teknik veriler

Vantuz malzemesi	Silikon SI
Malzeme sertliği [Shore A]	55,0 Shore A
Boyut	22,00
Körük Sayısı	1,5
Bağlantı	G1/8"-F
Vakum bağlantısı	G1/8"-F
Meme ucu malzemesi	Alüminyum
Malzeme özellikleri	FDA uyumlu

Vantuz FSGA (elastomer parça + bağlantı nipeli) demonte olarak teslim edilir (33 mm ve üzeri çaplar monte edilir). Teslimat aşağıdakilerden oluşur:

- FGA tipi vantuz - elastomer parça, çeşitli çaplarda ve malzemelerde mevcuttur
- SA-NIP tipi bağlantı nipeli - çeşitli dişlerle mevcuttur

Mevcut yedek parçalar: vantuz FGA, bağlantı nipeli SA-NIP



Tasarım verileri FSGA 22 SI-55 G1/8-IG

Tasarım verileri

Yükseklik H	31,00 mm
Nominal çap dn	3,50 mm
d2	11,7 mm
Diş G1	G1/8"-F
Diş uzunluğu LG1	8,0 mm
Anahtar boyutu SW1	14,0 mm
Yay stroku Z	6,0 mm
Çap Ds	21,5 mm
Çap Dmax(S)	25,0 mm

Not: DIN ISO 3302-1 M3 uyarınca elastomer parçalar için kabul edilebilir boyut toleransları



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.00070

Körüklü vantuzlar (yuvarlak)
FSGA 22 SI-55 G1/8-IG



Art.-Nr.: 10.01.06.00070



Teknik veriler

Vantuz malzemesi	Silikon SI
Malzeme sertliği [Shore A]	55,0 Shore A
Hortum çapı (tavsiye edilen) d	4,0 mm
İş parçası yarıçapı dak (dışbükey)	25,0 mm
Çekme kuvveti	15,20 N
Emme kuvveti (-600mbar)	5,70 N
Ağırlık	6,20 g
Cilt	1,400 cm ³
Boyut	22,00
Körük Sayısı	1,5
Ürün ailesi	FSGA
Bağlantı	G1/8-IG

Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and even workpiece surface - they do not include a safety factor Pull-off force: The pull-off force of the versions made of natural rubber is reduced by about 40% Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



Sipariş Verisi Aksesuarlar 10.01.06.00070

Typ	Ürün numarası
Schmalz Ped Ek Parçası PEEK	SPI 21 PEEK
	10.01.06.03285



Sipariş Verisi Yedek Parça 10.01.06.00070

Typ	Ürün numarası
Vantuz bağlantı nipeli	SA-NIP N016 G1/8-IG DN350
	10.01.06.05731



Sipariş Verisi Aşınma Parçaları 10.01.06.00070

Typ	Ürün numarası
Körüklü vantuz (yuvarlak)	FGA 22 SI-55 N016
	10.01.06.00100



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.00070