

Art.-Nr.: 10.01.06.00075



FSGA 11 NBR-55 G1/8-AG


Teknik veriler

Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Nitril kauçuk NBR
Malzeme sertliği [Shore A]	55.0 Shore A
Boyut	11.00
Körük Sayısı	1.5
Bağlantı	G1/8"-M
Vakum bağlantısı	G1/8"-M
Meme ucu malzemesi	Alüminyum

Vantuz FSGA (elastomer parça + bağlantı nipeli) demonte olarak teslim edilir (33 mm ve üzeri çaplar monte edilir). Teslimat aşağıdakilerden oluşur:

- FGA tipi vantuz - elastomer parça, çeşitli çaplarda ve malzemelerde mevcuttur
- SA-NIP tipi bağlantı nipeli - çeşitli dişlerle mevcuttur

Mevcut yedek parçalar: vantuz FGA, bağlantı nipeli SA-NIP



Tasarım verileri FSGA 11 NBR-55 G1/8-AG

Tasarım verileri

Attribute	Value
Yükseklik H	22.00 mm
Nominal çap dn	3.50 mm
d2	5.1 mm
Diş G1	G1/8"-M
Diş uzunluğu LG1	7.5 mm
Anahtar boyutu SW1	14.0 mm
Yay stroku Z	4.0 mm
Çap Ds	10.4 mm
Çap Dmax(S)	13.0 mm

Not: DIN ISO 3302-1 M3 uyarınca elastomer parçalar için kabul edilebilir boyut toleransları

Art.-Nr.: 10.01.06.00075

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Nitril kauçuk NBR
Malzeme sertliği [Shore A]	55.0 Shore A
Hortum çapı (tavsiye edilen) d	4.0 mm
İş parçası yarıçapı dak (dışbükey)	10.0 mm
Çekme kuvveti	3.80 N
Emme kuvveti (-600mbar)	0.95 N
Ağırlık	4.7 g
Cilt	0.225 cm ³
Boyut	11.00
Körük Sayısı	1.5
Ürün ailesi	FSGA
Bağlantı	G1/8-AG

Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and even workpiece surface - they do not include a safety factor Pull-off force: The pull-off force of the versions made of natural rubber is reduced by about 40% Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

**Further documentation**

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.06.00075

**Veri aksesuarları sipariş edin 10.01.06.00075**

Typ	Ürün numarası
Schmalz Ped Ek Parçası PEEK	SPI 11 PEEK
	10.01.06.03281

**Yedek parçalar için sipariş verileri 10.01.06.00075**

Typ	Ürün numarası
Vantuz bağlantı nipel	SA-NIP N016 G1/8-AG DN350
	10.01.06.05735

**Aşınma parçaları için sipariş verileri 10.01.06.00075**

Typ	Ürün numarası
Körüklü vantuz (yuvarlak)	FGA 11 NBR-55 N016
	10.01.06.00095

WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.00075