

Art.-Nr.: 10.01.06.00300



Технические данные


Attribute	Value
Материал присоски	Вулколан VU1
Твердость материала [Shore A]	72,0 Shore A
размер	50,00
Количество складок	1,5
Соединение	G1/4"-F
Материал ниппеля	алюминий

FSGA 50 VU1-72 G1/4-IG ON

Присоска FSGA VU1 (эластомерная часть + соединительный ниппель) поставляется в сборе. Сборка состоит из:

- Присоска типа FGA VU1 – эластомерная деталь, поставляемая в различных диаметрах, опция с масляной канавкой
- Соединительный ниппель типа SA-NIP – поставляется с различной резьбой

Доступные запасные части: присоска FGA VU1, соединительный ниппель SA-NIP / соединительный диск SA-SCHE



Конструктивные данные

Attribute	Value
Высота H	47,50 mm
Номинальный диаметр dn	3,50 mm
d2	33,5 mm
Резьба G1	G1/4"-F
Длина резьбы LG1	12,0 mm
Размер гаечного ключа SW1	17,0 mm
Ход пружины Z	14,5 mm
Диаметр Ds	47,0 mm
Диаметр Dmax(S)	53,0 mm

Примечание: Допустимые допуски размеров для деталей из эластомера в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3

Конструктивные данные FSGA 50 VU1-72 G1/4-IG ON



Art.-Nr.: 10.01.06.00300



Технические данные

Attribute	Value
Семейство ниппелей	N 011
Материал присоски	Вулкolan VU1
Твердость материала [Shore A]	72,0 Shore A
Внутренний диаметр шланга (реком.) d	6,0 mm
Радиус заготовки мин. (выпуклый)	40,0 mm
Сила отрыва	88,00 N
Всасывающая сила (-600 мбар)	52,00 N
Вес	25,0 g
Объем	22,600 cm ³
размер	50,00
Количество складок	1,5
Семейство продуктов	FSGA

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.06.00300



Данные для заказа Запасные части 10.01.06.00300

Тип	Количество предметов
Соединительный ниппель для вакуумной присоски	SA-NIP N011 G1/4-IG DN350 10.01.01.00412
Сильфонная присоска (круглая)	FGA 50 VU1-72 N011 ON 10.01.06.00302



Данные для заказа Износостойкие части 10.01.06.00300

Тип	Количество предметов
Сильфонная присоска (круглая)	FGA 50 VU1-72 N011 ON 10.01.06.00302

