

Körüklü vantuzlar (yuvarlak)
FSG 25 NBR-55 G1/8-AG



Art.-Nr.: 10.01.06.00334



FSG 25 NBR-55 G1/8-AG


Teknik veriler

Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Nitril kauçuk NBR
Malzeme sertliği [Shore A]	55.0 Shore A
Boyut	25.00
Körük Sayısı	2.5
Bağlantı	G1/8"-M
Vakum bağlantısı	G1/8"-M
Meme ucu malzemesi	Alüminyum

Vantuz FSG (elastomer parça + bağlantı nipeli) demonte olarak teslim edilir. Teslimat aşağıdakilerden oluşur:

- FG tipi vantuz - elastomer parça, çeşitli çaplarda ve malzemelerde mevcuttur
- SA-NIP tipi bağlantı nipeli - çeşitli dişlerle mevcuttur

Mevcut yedek parçalar: vantuz FG, bağlantı nipeli SA-NIP



Tasarım verileri FSG 25 NBR-55 G1/8-AG

Tasarım verileri

Attribute	Value
Yükseklik H	40.00 mm
Nominal çap dn	3.50 mm
d2	10.0 mm
Diş G1	G1/8"-M
Diş uzunluğu LG1	7.5 mm
Anahtar boyutu SW1	14.0 mm
Yay stroku Z	18.0 mm
Çap Ds	23.0 mm
Çap Dmax(S)	26.0 mm

Not: DIN ISO 3302-1 M3 uyarınca elastomer parçalar için kabul edilebilir boyut toleransları



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.00334

Körüklü vantuzlar (yuvarlak)
FSG 25 NBR-55 G1/8-AG



Art.-Nr.: 10.01.06.00334



Teknik veriler

Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Nitril kauçuk NBR
Malzeme sertliği [Shore A]	55.0 Shore A
Hortum çapı (tavsiye edilen) d	4.0 mm
İş parçası yarıçapı dak (dışbükey)	30.0 mm
Çekme kuvveti	19.00 N
Emme kuvveti (-600mbar)	4.71 N
Ağırlık	8.0 g
Cilt	5.400 cm ³
Boyut	25.00
Körük Sayısı	2.5
Ürün ailesi	FSG
Bağlantı	G1/8-AG

Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and even workpiece surface - they do not include a safety factor Pull-off force: The pull-off force of the versions made of natural rubber is reduced by about 40% Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.06.00334



Veri aksesuarları sipariş edin 10.01.06.00334

Typ	Ürün numarası
Sızdırmazlık halkası	DR 22.5/13x2 MOS SI-15
Filtre diski	FD 18 120
Schmalz Ped Ek Parçası PEEK	SPI 25 PEEK



Yedek parçalar için sipariş verileri 10.01.06.00334

Typ	Ürün numarası
Vantuz bağlantı nipel	SA-NIP N016 G1/8-AG DN350



Aşınma parçaları için sipariş verileri 10.01.06.00334

Typ	Ürün numarası
Körüklü vantuz (yuvarlak)	FG 25 NBR-55 N016



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.00334