

Art.-Nr.: 10.01.06.00239



FSG 85 VU1-72 G1/4-AG


Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	Вулколан VU1
Твердость материала [Shore A]	72,0 Shore A
размер	85,00
Количество складок	2,5
Соединение	G1/4"-M
Материал ниппеля	алюминий

Присоска FSG VU1 (эластомерная часть + соединительный ниппель) поставляется в сборе. Сборка состоит из:

- Присоска типа FG VU1 – эластомерная деталь, поставляемая в различных диаметрах
- Соединительный ниппель типа SA-NIP – поставляется с различной резьбой

Доступные запасные части: присоска FG VU1, соединительный ниппель SA-NIP



Конструктивные данные FSG 85 VU1-72 G1/4-AG

Конструктивные данные

Attribute	Value
Высота H	90,00 mm
Номинальный диаметр dn	6,00 mm
d2	51,0 mm
Резьба G1	G1/4"-M
Длина резьбы LG1	10,0 mm
Размер гаечного ключа SW1	22,0 mm
Ход пружины Z	38,0 mm
Диаметр Ds	80,2 mm
Диаметр Dmax(S)	90,0 mm

Примечание: Допустимые допуски размеров для деталей из эластомера в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3

Сильфонные присоски (круглые)
FSG 85 VU1-72 G1/4-AG



Art.-Nr.: 10.01.06.00239



Технические данные

Attribute	Value
Семейство ниппелей	N 015
Материал присоски	Вулколан VU1
Твердость материала [Shore A]	72,0 Shore A
Внутренний диаметр шланга (реком.) d	6,0 mm
Радиус заготовки мин. (выпуклый)	60,0 mm
Сила отрыва	250,00 N
Всасывающая сила (-600 мбар)	120,00 N
Вес	140,4 g
Объем	201,282 cm ³
размер	85,00
Количество складок	2,5
Семейство продуктов	FSG

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.06.00239



Данные для заказа Запасные части 10.01.06.00239

Тип	Количество предметов
Соединительный ниппель для вакуумной присоски	SA-NIP N015 G1/4-AG DN600 10.01.06.00185



Данные для заказа Износостойкие части 10.01.06.00239

Тип	Количество предметов
Сильфонная присоска (круглая)	FG 85 VU1-72 N015 10.01.06.00175



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.00239