

Сильфонные присоски (круглые)
FSG 88 NK-45 G1/4-AG



Art.-Nr.: 10.01.06.00451



Технические данные


Attribute	Value
Материал присоски	Натуральная резина НК
Твердость материала [Shore A]	45,0 Shore A
размер	88,00
Количество складок	2,5
Соединение	G1/4"-M
Вакуумное соединение	G1/4"-M
Материал ниппеля	алюминий

FSG 88 NK-45 G1/4-AG

Присоска FSG (эластомерная часть + соединительный ниппель) поставляется в сборе. Поставка состоит из:

- Присоска типа FG – эластомерная деталь, поставляемая в различных диаметрах и материалах
- Соединительный ниппель типа SA-NIP – поставляется с различной резьбой

Доступные запасные части: присоска FG, соединительный ниппель SA-NIP



Конструктивные данные

Attribute	Value
Высота H	92,50 mm
Номинальный диаметр dn	8,20 mm
d2	29,3 mm
Резьба G1	G1/4"-M
Длина резьбы LG1	11,0 mm
Размер гаечного ключа SW1	21,0 mm
Ход пружины Z	34,0 mm
Диаметр Ds	89,0 mm
Диаметр Dmax(S)	95,5 mm

Примечание: Допустимые допуски размеров для деталей из эластомера в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3

Конструктивные данные FSG 88 NK-45 G1/4-AG



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.00451

Сильфонные присоски (круглые)
FSG 88 NK-45 G1/4-AG



Art.-Nr.: 10.01.06.00451



Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	Натуральная резина НК
Твердость материала [Shore A]	45,0 Shore A
Внутренний диаметр шланга (реком.) d	9,0 mm
Радиус заготовки мин. (выпуклый)	100,0 mm
Сила отрыва	286,00 N
Всасывающая сила (-600 мбар)	40,46 N
Вес	173,0 g
Объем	143,668 cm ³
размер	88,00
Количество складок	2,5
Семейство продуктов	FSG
Соединение	G1/4-AG

Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and even workpiece surface - they do not include a safety factor Pull-off force: The pull-off force of the versions made of natural rubber is reduced by about 40% Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.06.00451



Данные для заказа Аксессуары 10.01.06.00451

Тип	Количество предметов
Уплотнительное кольцо:	DR 88/64x5 MOS SI-15
Чехол присоски	SU 70



Данные для заказа Запасные части 10.01.06.00451

Тип	Количество предметов
Соединительный ниппель для вакуумной присоски	SA-NIP N019 G1/4-AG DN820



Данные для заказа Износостойкие части 10.01.06.00451

Тип	Количество предметов
Сильфонная присоска (круглая)	FG 88 NK-45 N019



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.00451