

Körüklü vantuzlar (yuvarlak)  
**FSG 12 NK-45 G1/8-AG**



Art.-Nr.: 10.01.06.00564



### Teknik veriler


Vantuz malzemesi	Doğal Kauçuk NK
Malzeme sertliği [Shore A]	45,0 Shore A
Boyut	12,00
Körük Sayısı	2,5
Bağlantı	G1/8"-M
Vakum bağlantısı	G1/8"-M
Meme ucu malzemesi	Alüminyum

FSG 12 NK-45 G1/8-AG

Vantuz FSG (elastomer parça + bağlantı nipeli) demonte olarak teslim edilir (32 mm çapından itibaren monte edilir). Teslimat aşağıdakilerden oluşur:

- FG tipi vantuz - elastomer parça, çeşitli çaplarda ve malzemelerde mevcuttur
- SA-NIP tipi bağlantı nipeli - çeşitli dişlerle mevcuttur

Mevcut yedek parçalar: vantuz FG, bağlantı nipeli SA-NIP



Tasarım verileri FSG 12 NK-45 G1/8-AG

### Tasarım verileri

Yükseklik H	27,00 mm
Nominal çap dn	3,50 mm
d2	5,0 mm
Diş G1	G1/8"-M
Diş uzunluğu LG1	7,5 mm
Anahtar boyutu SW1	14,0 mm
Yay stroku Z	7,0 mm
Çap Ds	12,0 mm
Çap Dmax(S)	13,0 mm

Not: DIN ISO 3302-1 M3 uyarınca elastomer parçalar için kabul edilebilir boyut toleransları



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.00564](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.00564)

Körüklü vantuzlar (yuvarlak)  
**FSG 12 NK-45 G1/8-AG**



Art.-Nr.: 10.01.06.00564



**Teknik veriler**

Vantuz malzemesi	Doğal Kauçuk NK
Malzeme sertliği [Shore A]	45,0 Shore A
Hortum çapı (tavsiye edilen) d	4,0 mm
İş parçası yarıçapı dak (dışbükey)	12,5 mm
Çekme kuvveti	3,50 N
Emme kuvveti (-600mbar)	1,18 N
Ağırlık	4,90 g
Cilt	0,600 cm <sup>3</sup>
Boyut	12,00
Körük Sayısı	2,5
Ürün ailesi	FSG
Bağlantı	G1/8-AG

Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and even workpiece surface - they do not include a safety factor Pull-off force: The pull-off force of the versions made of natural rubber is reduced by about 40% Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



**Sipariş Verisi Aksesuarlar 10.01.06.00564**

Typ	Ürün numarası
Schmalz Ped Ek Parçası PEEK   SPI 14 PEEK	10.01.06.03282



**Sipariş Verisi Yedek Parça 10.01.06.00564**

Typ	Ürün numarası
Vantuz bağlantı nipelı   SA-NIP N016 G1/8-AG DN350	10.01.06.05735



**Sipariş Verisi Aşınma Parçaları 10.01.06.00564**

Typ	Ürün numarası
Körüklü vantuz (yuvarlak)   FG 12 NK-45 N016	10.01.06.00558



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.00564](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.00564)