

Körüklü vantuzlar (yuvarlak)
FSG 52 NBR-55 G1/4-IG



Art.-Nr.: 10.01.06.00584



Teknik veriler


Vantuz malzemesi	Nitril kauçuk NBR
Malzeme sertliği [Shore A]	55,0 Shore A
Boyut	52,00
Körük Sayısı	2,5
Bağlantı	G1/4"-F
Vakum bağlantısı	G1/4"-F
Meme ucu malzemesi	Alüminyum

FSG 52 NBR-55 G1/4-IG

Vantuz FSG (elastomer parça + bağlantı nipeli) demonte olarak teslim edilir (32 mm çapından itibaren monte edilir). Teslimat aşağıdakilerden oluşur:

- FG tipi vantuz - elastomer parça, çeşitli çaplarda ve malzemelerde mevcuttur
- SA-NIP tipi bağlantı nipeli - çeşitli dişlerle mevcuttur

Mevcut yedek parçalar: vantuz FG, bağlantı nipeli SA-NIP



Tasarım verileri

Yükseklik H	63,70 mm
Nominal çap dn	4,40 mm
d2	24,6 mm
Diş G1	G1/4"-F
Diş uzunluğu LG1	12,0 mm
Anahtar boyutu SW1	17,0 mm
Yay stroku Z	25,0 mm
Çap Ds	52,5 mm
Çap Dmax(S)	55,0 mm

Not: DIN ISO 3302-1 M3 uyarınca elastomer parçalar için kabul edilebilir boyut toleransları

Tasarım verileri FSG 52 NBR-55 G1/4-IG



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.00584

Körüklü vantuzlar (yuvarlak)
FSG 52 NBR-55 G1/4-IG



Art.-Nr.: 10.01.06.00584



Teknik veriler

Vantuz malzemesi	Nitril kauçuk NBR
Malzeme sertliđi [Shore A]	55,0 Shore A
Hortum çapı (tavsiye edilen) d	6,0 mm
İş parçası yarıçapı dak (dışbükey)	75,0 mm
Çekme kuvveti	96,00 N
Ağırlık	32,00 g
Cilt	37,587 cm ³
Boyut	52,00
Körük Sayısı	2,5
Ürün ailesi	FSG
Bağlantı	G1/4-IG

Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and even workpiece surface - they do not include a safety factor Pull-off force: The pull-off force of the versions made of natural rubber is reduced by about 40% Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



Sipariş Verisi Aksesuarlar 10.01.06.00584

Typ		Ürün numarası
Sızdırmazlık halkası	DR 52/33x5 MOS SI-15	10.01.06.02548
Filtre diski	FD 44 120	10.01.06.02573
Vantuz kapađı	SU 50	10.01.01.12837



Sipariş Verisi Yedek Parça 10.01.06.00584

Typ		Ürün numarası
Vantuz bağlantı nipelı	SA-NIP N018 G1/4-IG DN440	10.01.06.01066



Sipariş Verisi Aşınma Parçaları 10.01.06.00584

Typ		Ürün numarası
Körüklü vantuz (yuvarlak)	FG 52 NBR-55 N018	10.01.06.00583



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.00584