

Ventosa a soffietto (ovale)

FSGAO 140x65 VU1-72 G1/4-AG



Art.-Nr.: 10.01.06.00498



Dati tecnici


Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Vulkollan VU1
Durezza del materiale [Shore A]	72,0 Shore A
Dimensione (lxl)	140 x 65
Numero di pieghe	1,5
Connessione	G1/4"-AG
Materiale del nipplo	Ottone

FSGAO 140x65 VU1-72 G1/4-AG

La ventosa FSGAO (parte in elastomero + piastra portante) viene fornita montata. Il prodotto è costituito da:

- Ventosa del tipo FGAO – parte in elastomero, disponibile in diversi misuri (lxl)
- Piastra portante in alluminio

Parti di ricambio disponibili: ventosa FGAO



Dati di costruzione

Attributo	Valore
Lunghezza L1	140,00 mm
Larghezza B1	65,00 mm
Altezza H	38,00 mm
Diametro nominale dn	8,00 mm
Filettatura G1	G1/4"-AG
Lunghezza della filettatura LG1	10,0 mm
Misura della chiave SW1	8,0 mm
Freccia elastica Z	16,0 mm
Larghezza ventosa Bs	65,00 mm
Ls	140,00 mm

Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3

Dati di costruzione FSGAO 140x65 VU1-72 G1/4-AG



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.00498

1

Art.-Nr.: 10.01.06.00498

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Famiglia di nippli	N 039
Materiale della ventosa	Vulkollan VU1
Durezza del materiale [Shore A]	72,0 Shore A
Diametro interno del tubo (raccomandato) d	9,0 mm
Raggio pezzo min. (convesso)	30,0 mm
Forza di strappo	255,00 N
Forza di presa (-600 mbar)	225,00 N
Peso	175,0 g
Dimensione (lxl)	140 x 65
Volume	113,615 cm ³
Numero di pieghe	1,5
Famiglia di prodotti	FSGAO

Nota: Forza di presa: I valori della forza di presa sono valori teorici con un vuoto di -0,6 bar e una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - sono specificati senza fattori di sicurezza. Diametro interno del tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile raccomandato si riferisce a un tubo di lunghezza pari a circa 2 m.

**Ulteriore documentazione**

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.01.06.00498

**Dati per l'ordine di parti di ricambio 10.01.06.00498**

Typ		codice articolo
Ventosa a soffiETTO (ovale)	FSGAO 140x65 VU1-72 N039	10.01.06.00468

**Dati per l'ordinazione delle parti soggette a usura 10.01.06.00498**

Typ		codice articolo
Ventosa a soffiETTO (ovale)	FSGAO 140x65 VU1-72 N039	10.01.06.00468

